


Dispositif de protection contre les surtensions de réseaux téléphoniques



FONCTIONS

Les fiches RJ11 fournissent une connexion enfichable simple pour fiches RJ de 4 ou 6 positions

Inclut une fiche de connexion et des bandes de montage adhésive

Fournit des modes de protection L-L et L-PE pour une protection exhaustive


Protection automatique contre les surintensités

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	SLP1RJ11A
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	280 V
Courant de décharge maximal (Imax), par mode	20kA 8/20 µs
Niveau de protection en tension (haut), T-R	110V
Niveau de protection en tension (haut), T/R-G	500 V @ 125 A
Courant de charge nominal (IL)	120mA
Type de connexion	RJ11
Longueur du câble de terre	150mm
Taille de câble	4 mm
Température	-40 to 65 °C
Profondeur (D)	28mm
Hauteur (H)	38 mm

Référence catalogue	SLP1RJ11A
Largeur (W)	78 mm
Poids unitaire	0.05 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE