

Refroidisseur à immersion, TCI



Les refroidisseurs à immersion offrent précision et fiabilité dans une conception modulaire robuste. Une précision de refroidissement de ± 1 °F peut être obtenue pour une production de qualité supérieure. La vaste gamme d'accessoires et d'options permet plusieurs configurations de refroidisseur pour une flexibilité maximale. Le refroidisseur à immersion est écologique et comporte des composants haute performance.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compresseur à axe horizontal hermétique, refroidi par le réfrigérant, incluant une découpe thermique.

Tuyaux en laiton de circuit de réfrigération.

Serpentin d'évaporation.

Serpentin à condensation à haute efficacité.

Ventilateur axial.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TCI56	6000W	7100W	Émulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI70	8100W	9650W	Émulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI91	9200W	11000W	Émulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCIA2	12300W	14600W	Émulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA4	16400W	19400W	Émulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA7	17800W	20450W	Émulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : Les éléments sont personnalisables, communiquez avec nVent pour les configurer.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE