CONNECT AND PROTECT

PROTÉGEZ VOS CONDUITES D'EAU CONTRE LE GEL

nVent

RAYCHEM

SOLUTION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE AVEC RÉGULATION INTELLIGENTE

FROSTGUARD

Kit de mise hors gel des tuyauteries

- Le kit de traçage électrique éco-énergétique se fixe dans ou sur le tuyau pour assurer la mise hors gel.
- Grâce à la technologie autorégulante intelligente employée, vous êtes assuré que la quantité d'énergie alimentant le tuyau est bien calculée.
- Solution pré-assemblée comprenant une prise permettant un branchement rapide et simple sur l'alimentation secteur sans nécessiter de câblage complexe.

FROSTGUARD-ECO

Régulation

- Le régulateur FrostGuard-ECO s'assure que le système de traçage s'enclenche uniquement lorsque cela s'avère absolument nécessaire, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie substantielles (jusqu'à 80%).
- Ne nécessite pas d'être installé par un électricien professionnel.
- Compatible avec une régulation de la température de contrôle ou d'ambiance.
- S'installe en quelques secondes : il suffit de placer le câble de la sonde, de régler la température de déclenchement et de brancher la prise sur l'alimentation électrique.

+

= **Jusqu'à 80% d'économie d'énergie**

COMMENT L'INSTALLER? 1, 2, 3 ET C'EST POSÉ !

FrostGuard est un kit de traçage pré-assemblé, qui s'installe sans nécessiter l'intervention d'un électricien pour raccorder le produit à l'alimentation électrique.

APPLICATIONS SUR TUYAUTERIE

Fixez le ruban chauffant au tuyau au moyen de colliers de serrage ou de ruban adhésif en fibre de verre (modèle GT-66).

Protégez le ruban chauffant à l'aide d'un isolant thermique de taille appropriée.

Branchez le système FrostGuard à la prise secteur.

- **Technologie de rubans chauffants autorégulants**
- **Fonction éco-énergétique intégrée**
- **Installation aisée et rapide**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FROSTGUARD

- Puissance nominale : 10 W/m à 5 °C
- Tension : 230 V c.a.
- Température d'exposition max. : 65 °C
- Température d'installation min. : -10 °C
- Ruban chauffant autorégulant doté d'une tresse de protection et d'une gaine en fluoropolymère conforme à la norme CEI 62395
- Agréments : agréé CE

RÉGULATEUR FROSTGUARD-ECO

- Tension : 230 V c.a.
- Plage de déclenchement thermique : de 0 à +10 °C
- Température de service maximale : +40 °C
- Température de service minimale : -20 °C
- Agréments : EN60730-1, EN60730-2-9 et label CE

KITS DE TRAÇAGE FROSTGUARD (2 à 25 m)

N° de réf.	Désignation	Code EAN
928206-000	Frostguard-2 m	7330957000307
524628-000	Frostguard-4 m	7330957000314
845612-000	Frostguard-6 m	7330957000321
493074-000	Frostguard-8 m	7330957000338
641438-000	Frostguard-10 m	7330957000345
108722-000	Frostguard-13 m	7330957000352
924248-000	Frostguard-16 m	7330957000369
468683-000	Frostguard-19 m	7330957000376
107442-000	Frostguard-22 m	7330957000383
768868-000	Frostguard-25 m	7330957000390

RÉGULATEUR FROSTGUARD-ECO

N° de réf.	Désignation	Code EAN
1244-011310	R-FG-CONT-ECO-EURO	5414506013351

France
Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

Belgique
Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Suisse
Tél +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nvent.com

nVent

nVent.com/RAYCHEM

©2018 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis. Raychem-SB-CDE1753-Frostguard-FR-1811
PCN 1244-012782