

GM-TA



Le nVent RAYCHEM GM-TA est un thermostat électronique pour les petites applications de dégivrage de toits, avec des chéneaux jusqu'à 30 m de longueur. Disponible avec boîte d'accouplement extérieure (GM-TA-OUTDOOR-BOX) et sonde de température de rechange (GM-TA-AS).

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : Montage sur rail DIN dans un panneau

Économies d'énergie : Régulation d'ambiance, points de consigne de température doubles

La sécurité avant tout : Durée de post-chauffage réglable

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

| Référence catalogue | Nom de l'article | Tension d'alimentation | Relais de sortie | Relais avertisseur | Taille de la borne | Hystérésis/Diff érentiel |
|---------------------|------------------|------------------------|------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 1244-017783 | GM-TA | 207 – 253 V | 16 A @ 230 VAC | Switch-Over Contact, Potential-Free, max 8 A @ 230 VAC | 2.5 mm ² | +/-1K |

Table 2/3

| Référence catalogue | Nom de l'article | Plage de réglages | Adjustment Range, Frost Protection | Matériau | Montage | Classe d'étanchéité IP |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------|
| 1244-017783 | GM-TA | -25 to -5 °C | 0 – 6 °C | ABS | Rail DIN | IP20 |

Table 3/3

| Référence catalogue | Nom de l'article | Température ambiante | Type de sonde | Diamètre du câble de sonde |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|---------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------------|

| | | | | |
|-------------|-------|--------------|-------------------------|------|
| 1244-017783 | GM-TA | -25 to 40 °C | NTC, 2K Ω @ 25°C | 4 mm |
|-------------|-------|--------------|-------------------------|------|

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT