

Compact Série T



Les climatiseurs d'extérieur compacts Série T offrent un encombrement réduit pour gagner en espace tout en maximisant la capacité. Leur conception discrète leur permet de se fondre dans les environnements industriels exigeants ou extérieurs. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de chauffages de compresseur et de commandes de pression de refoulement pour des performances optimales en extérieur.

NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FONCTIONS

Encombrement réduit pour minimiser l'espace et maximiser la capacité

Modèles pour alimentation 115, 230 et 460 VCA

Plage de température de fonctionnement du modèle extérieur de -40 °F/-40 °C à 131 °F/55 °C

Homologation UL pour permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent avec les organismes d'approbations (certains modèles homologués UL)

Couvercle en tôle d'acier galvanisé peint ou inoxydable pour les environnements industriels exigeants et extérieurs

Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l'unité

Deux dispositifs de ventilation côté condenseur pour une redondance des performances

Le filtre en maille d'aluminium lavable et réutilisable protège les serpentins pour des performances de refroidissement optimales

Options de montage en extérieur et entièrement encastré pour de nombreux modèles

Brides à montage facile, pour une installation simplifiée

Chaque unité est testée fonctionnellement avant l'expédition

Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement, chauffage d'armoire et réfrigérant R134A

Matériel de montage, joints et manuel d'utilisation fournis avec l'unité

L'article T150116G120 est destiné uniquement à un usage en intérieur

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.21mm

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale Btu/h	Capacité nominale en watts	Tension nominale	Nombre de phases	Matériau
T150116G100	16391	800Btu/h	235W	115V	1	Acier doux
T150116G120	14302	800Btu/h	235W	115V	1	Acier doux
T150116G150	22243	800Btu/h	235W	115V	1	Acier doux
T150116G151	22492	800Btu/h	235W	115V	1	Acier inoxydable 304
T150116G152	22493	800Btu/h	235W	115V	1	Acier inoxydable 304
T150126G100	16392	900Btu/h	264W	230V	1	Acier doux
T150126G104	22148	900Btu/h	264W	230V	1	Acier inoxydable 304
T150126G120	14303	900Btu/h	264W	230V	1	Acier doux
T150126G150	22498	900Btu/h	264W	230V	1	Acier doux
T200216G100	16294	2000Btu/h	586W	115V	1	Acier doux
T200216G150	22245	2000Btu/h	586W	115V	1	Acier doux
T200216G155	25174	2000Btu/h	586W	115V	1	Acier inoxydable 304
T200216G157	22514	2000Btu/h	586W	115V	1	Acier inoxydable 304
T200226G100	16295	2000Btu/h	586W	230V	1	Acier doux
T200226G103	23273	2000Btu/h	586W	230V	1	Acier inoxydable 304
T200226G150	23134	2000Btu/h	586W	230V	1	Acier doux

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale Btu/h	Capacité nominale en watts	Tension nominale	Nombre de phases	Matériau
T200226G158	23278	2000Btu/h	586W	230V	1	Acier inoxydable 304
T200246G400	23282	2000Btu/h	586W	460V	1	Acier doux
T200246G401	24304	2000Btu/h	586W	460V	1	Acier inoxydable 304
T290416G150	22246	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acier doux
T290416G159	21138	4000Btu/h	1172W	115V	1	Acier inoxydable 304
T430616G102	21174	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acier inoxydable 304
T430616G150	22252	6303Btu/h	1846W	115V	1	Acier doux
T430816G150	23328	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acier doux
T430816G153	22517	8100Btu/h	2374W	115V	1	Acier inoxydable 304
T430826G108	23334	8200Btu/h	2403W	230V	1	Acier inoxydable 304
T431016G102	18692	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acier inoxydable 304
T431016G150	22255	11000Btu/h	3224W	115V	1	Acier doux
T431026G104	18693	10200Btu/h	2989W	230V	1	Acier inoxydable 304

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Finition	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur
T150116G100	16391	Revêtement poudré	Gris clair	400mm	191mm	160mm
T150116G120	14302	Revêtement poudré	Gris clair	400mm	191mm	160mm
T150116G150	22243	Revêtement poudré	Gris clair	400mm	191mm	160mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur
T150116G151	22492	Finition brossée 3		400mm	191mm	160mm
T150116G152	22493	Finition brossée 3		400mm	191mm	160mm
T150126G100	16392	Revêtement poudré	Gris clair	400mm	191mm	160mm
T150126G104	22148	Finition brossée 3		400mm	191mm	160mm
T150126G120	14303	Revêtement poudré	Gris clair	400mm	191mm	160mm
T150126G150	22498	Revêtement poudré	Gris clair	400mm	191mm	160mm
T200216G100	16294	Revêtement poudré	Gris clair	508mm	254mm	251mm
T200216G150	22245	Revêtement poudré	Gris clair	508mm	254mm	251mm
T200216G155	25174	Finition brossée 3		508mm	254mm	251mm
T200216G157	22514	Finition brossée 3		508mm	254mm	251mm
T200226G100	16295	Revêtement poudré	Gris clair	508mm	254mm	251mm
T200226G103	23273	Finition brossée 3		508mm	254mm	251mm
T200226G150	23134	Revêtement poudré	Gris clair	508mm	254mm	251mm
T200226G158	23278	Finition brossée 3		508mm	254mm	251mm
T200246G400	23282	Revêtement poudré	Gris clair	616mm	254mm	251mm
T200246G401	24304	Finition brossée 3		616mm	254mm	251mm
T290416G150	22246	Revêtement poudré	Gris clair	737mm	432mm	287mm
T290416G159	21138	Finition brossée 3		737mm	432mm	287mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur
T430616G102	21174	Finition brossée 3		1092mm	400mm	277mm
T430616G150	22252	Revêtement poudré	Gris clair	1092mm	400mm	277mm
T430816G150	23328	Revêtement poudré	Gris clair	1092mm	400mm	277mm
T430816G153	22517	Finition brossée 3		1092mm	400mm	277mm
T430826G108	23334	Finition brossée 3		1092mm	400mm	277mm
T431016G102	18692	Finition brossée 3		1092mm	400mm	277mm
T431016G150	22255	Revêtement poudré	Gris clair	1092mm	400mm	277mm
T431026G104	18693	Finition brossée 3		1092mm	400mm	277mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Température de fonctionnement	Courant maximal	Contrôle d'accès à distance	Code couleur	Expédition rapide
T150116G100	16391	-40 to 55°C	3.5A	Non	RAL 7035	No
T150116G120	14302	-40 to 55°C	3.5A	Non	RAL 7035	No
T150116G150	22243	-40 to 55°C	3.5A	Non	RAL 7035	No
T150116G151	22492	-40 to 55°C	3.5A	Non		No
T150116G152	22493	-40 to 55°C	3.5A	Non		No
T150126G100	16392	-40 to 55°C	1.5A	Non	RAL 7035	No
T150126G104	22148	-40 to 55°C	1.5A	Non		No
T150126G120	14303	-40 to 55°C	1.5A	Non	RAL 7035	No

Référence catalogue	Référence article	Température de fonctionnement	Courant maximal	Contrôle d'accès à distance	Code couleur	Expédition rapide
T150126G150	22498	-40 to 55°C	1.5A	Non	RAL 7035	No
T200216G100	16294	-40 to 55°C	7A	Non	RAL 7035	No
T200216G150	22245	-40 to 55°C	7A	Non	RAL 7035	No
T200216G155	25174	-40 to 55°C	7A	Non		No
T200216G157	22514	-40 to 55°C	7A	Non		No
T200226G100	16295	-40 to 55°C	3.5A	Non	RAL 7035	No
T200226G103	23273	-40 to 55°C	3.5A	Non		No
T200226G150	23134	-40 to 55°C	3.5A	Non	RAL 7035	No
T200226G158	23278	-40 to 55°C	3.5A	Non		No
T200246G400	23282	-40 to 55°C	1.9A	Non	RAL 7035	No
T200246G401	24304	-40 to 55°C	1.9A	Non		No
T290416G150	22246	-40 to 55°C	12.8A	Non	RAL 7035	No
T290416G159	21138	-40 to 55°C	12.8A	Non		No
T430616G102	21174	-40 to 55°C	7.7A	Non		No
T430616G150	22252	-40 to 55°C	7.7A	Non	RAL 7035	No
T430816G150	23328	-40 to 55°C	11.2A	Non	RAL 7035	No
T430816G153	22517	-40 to 55°C	11.2A	Non		No
T430826G108	23334	-40 to 55°C	5.4A	Non		No

Référence catalogue	Référence article	Température de fonctionnement	Courant maximal	Contrôle d'accès à distance	Code couleur	Expédition rapide
T431016G102	18692	-40 to 55°C	21A	Non		No
T431016G150	22255	-40 to 55°C	21A	Non	RAL 7035	No
T431026G104	18693	-40 to 55°C	9.5A	Non		No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

*Consultez la fiche technique pour obtenir les spécifications complètes du produit, les courbes de performance et les schémas détaillés

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE