

Collier poire 115M pour charge moyenne



Le collier poire à charge moyenne 115M est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d'incendie. Un écrou à sertir moleté permet de simplifier les ajustements verticaux et ses bords évasés (tailles de 1,27 cm à 10,16 cm) permettent d'éviter que les tuyaux n'entrent en contact avec des bords tranchants du support.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyauterie 1/2 à 4 po)

L'écrou à sertir retenu permet de s'assurer que le collier poire et l'écrou à sertir restent ensemble

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d'incendie

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B
115M0050EG	597860	15	21.3 mm	M10	71 mm	28.6 mm


Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B
115M0075EG	597870	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm
115M0200EG	597910	50	60.3 mm	M10	108.6 mm	47.6 mm
115M0100EG	597880	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm
115M0125EG	597890	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm
115M0150EG	597900	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm
115M0400EG	597940	100	114 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm
115M0300EG	597930	80	89 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm
115M0250EG	597920	65	76 mm	M10	150.8 mm	87.3 mm
115M0500EG	597950	125	140 mm	M12	232.7 mm	120 mm
115M0800EG	597970	200	219 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm
115M0600EG	597960	150	165 mm	M12	286.6 mm	160.4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C	Charge statique maximale (F)	Certifications
115M0050EG	597860	25.4 mm	5000N	UL, cUL, ITB
115M0075EG	597870	23.9 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0200EG	597910	23.9 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0100EG	597880	24.1 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

Référence catalogue	Référence article	C	Charge statique maximale (F)	Certifications
115M0125EG	597890	24.1 mm	5000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB
115M0150EG	597900	24.1 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0400EG	597940	48.9 mm	14000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0300EG	597930	49.7 mm	14000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0250EG	597920	50.8 mm	14000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB
115M0500EG	597950	57.1 mm	20000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB
115M0800EG	597970	73.4 mm	20000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0600EG	597960	84.1 mm	20000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

