

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHK



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Nécessite un boulon transversal et un écrou séparés

Utilisez l'outil de perforation TDHP pour percer un trou dans le platelage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	A	B	C
TBHK	597581	Acier	Électro-galvanisé	97 mm	91.5 mm	25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Taille de trou 3 (HS3)
TBHK	597581	2.5 mm	10.5 mm	5 mm	10 1/2mm

Épaisseur du plafond	Charge Statique F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

