

Fixation réglable pour poutre en I



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aucune pièce détachée

Aucun assemblage nécessaire

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	Hauteur (H)
CSBIB075085E G	404365	Fonte	Électro-galvanisé	6.4 - 19.1 mm	100 - 216 mm	63.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)
---------------------	-------------------	--------------	-------------


CSBIB075085EG	404365	304.8mm	69.9 mm
---------------	--------	---------	---------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges UL					
Référence	Montage de la fixation pour structure	Epaisseur du Rebord	Élément de renfort	Capacité de charge	
CSBIB075085	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4849 N	
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N	
			CSB18CBL	3434 N	
			CSB36CBL	4893 N	
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N	
			CSB18CBL	3434 N	
			CSB36CBL	6228 N	
	CSBIB075145	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4849 N
		CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
CSB18CBL				3434 N	
CSB36CBL				4893 N	
CSBNPC12		6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N	
			CSB18CBL	3434 N	
			CSB36CBL	6228 N	
CSBIB125180		CSBUNIV050	19 - 31 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4849 N
		CSBURC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL			3434 N	
	CSB36CBL			4893 N	
	CSBNPC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N	
			CSB18CBL	3434 N	
			CSB36CBL	6228 N	

Charges FM					
Sens du renfort	Dimensions du tuyau	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
Parallèle	N/A	7205 N	7605 N	4495 N	4940 N
Perpendiculaire	N/A	7205 N	10230 N	12545 N	13965 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

