

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle

Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment

Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide

Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure

Facile à introduire dans des espaces très limités

La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)
SLK15L10LP	196603	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LP	196601	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LPR2	196631	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L7LP	196602	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	101.6mm	55 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)
SLK2L5LP	196545	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK2L7LP	196605	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L1LP	196706	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	1m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	2m	101.6mm	62 mm
SLK3L3LP	196708	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2						
Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L10LP	196603	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LP	196601	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L1LPR2	196628	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3LP	196515	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Chargestatique	Certifications
SLK15L5LP	196516	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L5LPR2	196631	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L7LP	196602	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L10LP	196606	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L1LP	196604	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L2LP	196543	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L7LP	196605	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L1LP	196706	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

