

Attache de retenue universelle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Connecte un câble de renfort à la structure

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du renfort	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)
CSBURC38SS	402522	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	11 mm	4.27 mm
CSBURC38	402198	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	11 mm	4.27 mm
CSBURC58SS	402564	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	17 mm	4.27 mm
CSBURC58	402200	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	17 mm	4.27 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille durenfort	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)
CSBURC12	402199	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	14 mm	4.27 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Charge homologuée UL	Certifications
CSBURC38SS	402522	2750N	
CSBURC38	402198	3430N	OSHPD/HCAI, UL, cUL, ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES
CSBURC58SS	402564	2750N	
CSBURC58	402200	3430N	ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES, UL, cUL, OSHPD/HCAI
CSBURC12	402199	3430N	ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES, OSHPD/HCAI, UL, cUL

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le renfort n'est pas inclus.

Se fixe à la structure en utilisant le trou central. Faire une boucle avec le câble à travers les trous des pattes coudées et serrer en place.

Charges UL		
Référence	Élément de renfort	Capacité de charge
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

