

Paratonnerre, filetage impérial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pointes paratonnerres à utiliser avec les bases du dispositif de capture

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Type	Hauteur (H)	Taille du filetage (TS)
LPA225ST	Aluminium		12.7 mm	Émoussé	609.6 mm	1/2" UNC
LPA227ST	Aluminium		12.7 mm	Émoussé	914.4 mm	1/2" UNC
LPA245ST	Aluminium		15.88 mm	Émoussé	609.6 mm	5/8" UNC
LPC205BST	Cuivre	Nu	9.53 mm	Émoussé	609.6 mm	3/8" UNC
LPA247	Aluminium		15.88 mm	Tranchant	914.4 mm	5/8" UNC

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Type	Hauteur (H)	Taille du filetage (TS)
LPC225B	Cuivre	Nu	12.7 mm	Tranchant	609.6 mm	1/2" UNC
LPC225BST	Cuivre	Nu	12.7 mm	Émoussé	609.6 mm	1/2" UNC
LPC227B	Cuivre	Nu	12.7 mm	Tranchant	914.4 mm	1/2" UNC
LPC227ST	Cuivre	Nickelé	12.7 mm	Émoussé	914.4 mm	1/2" UNC
LPC228ST	Cuivre	Nickelé	12.7 mm	Émoussé	1219.2 mm	1/2" UNC
LPS228	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		12.7 mm	Tranchant	1219.2 mm	1/2" UNC
LPC242BST	Cuivre	Nu	15.88 mm	Émoussé	304.8 mm	5/8" UNC
LPA248	Aluminium		15.88 mm	Tranchant	1219.2 mm	5/8" UNC
LPC244	Cuivre	Nickelé	15.88 mm	Tranchant	457.2 mm	5/8" UNC
LPC244BST	Cuivre	Nu	15.88 mm	Émoussé	457.2 mm	5/8" UNC
LPC245BST	Cuivre	Nu	15.88 mm	Émoussé	609.6 mm	5/8" UNC
LPC246ST	Cuivre	Nickelé	15.88 mm	Émoussé	762 mm	5/8" UNC
LPC247	Cuivre	Nickelé	15.88 mm	Tranchant	914.4 mm	5/8" UNC
LPC247B	Cuivre	Nu	15.88 mm	Tranchant	914.4 mm	5/8" UNC
LPC247ST	Cuivre	Nickelé	15.88 mm	Émoussé	914.4 mm	5/8" UNC
LPC415	Cuivre	Nu	15.88 mm	Tranchant	1524 mm	5/8" UNC
LPC416	Cuivre	Nu	15.88 mm	Tranchant	1828.8 mm	5/8" UNC
LPS412	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		15.88 mm	Tranchant	609.6 mm	5/8" UNC


Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Type	Hauteur (H)	Taille du filetage (TS)
LPS415	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		15.88 mm	Tranchant	1524 mm	5/8" UNC
LPS416	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		15.88 mm	Tranchant	1828.8 mm	5/8" UNC

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPA225ST	0.21 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA227ST	0.31 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA245ST	0.33 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC205BST	0.37 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA247	0.49 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC225B	0.66 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC225BST	0.66 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC227B	0.99 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC227ST	0.99 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC228ST	1.32 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS228	1.9 kg	
LPC242BST	0.52 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA248	0.65 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC244	0.65 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPC244BST	0.65 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC245BST	0.78 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC246ST	1.03 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC247	1.29 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC247B	1.29 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC247ST	2.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC415	2.59 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC416	3.1 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS412	0.95 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS415	2.38 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS416	2.85 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE