

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 2+0



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conception de faible encombrement mais tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale

Un fusible de déconnexion externe n'est pas requis en dessous de 315 A


Le clip de maintien assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée

Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	DT130020R
Tension nominale du système (Un)	240 V
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	300 V
Courant de décharge nominal (In), CEI	20kA 8/20 µs
Courant de décharge maximal (Imax), CEI	50kA 8/20 µs
Courant d'impulsion (Iimp)	12.5kA 10/350 µs
Niveau de protection en tension (haut)	1400V

Référence catalogue	DT130020R
Temps de réponse	25 ns Max
Fusible de secours conçu pour résister au courant de court-circuit symétrique initial	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA
Fréquence	50 - 60 Hz
Courant nominal de court-circuit (Iscrr)	25kA 50kA
Modes de protection	L-N N-PE
Surtension temporaire 120 min (Ut/mode)	442 V Safe Fail
Résistance temporaire à la surtension 5 s (Ut)	337V
Indice de protection contre les surtensions (VPR)	900V
Courant de décharge nominal (In), UL	20kA 8/20 µs
Module de remplacement	DT1300M
Courant nominal de court-circuit (SCCR)	150kA
Technologie	Déconnexion thermique
Connexion, monobrin	35 mm² Max
Connexion, torsadée	25 mm² Max
Couple de serrage (TQ)	4.5 N·m
Humidité	5 - 95
Température	-35 to 85 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 20
Fixation	Rail DIN chapeau de gendarme 35 mm
Capacité de commutation de contact à distance	0.5 A @ 12 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 48 VDC 1 A @ 125 VAC 1 A @ 250 VAC
Contacts distants	Oui
Indicateur d'état	Indicateur mécanique
Profondeur (D)	92mm
Hauteur (H)	90 mm
Largeur (W)	36 mm
Poids unitaire	0.35 kg
Détails de la certification	UL® 1449 édition 5 type 1CA
Conformité	EN 61643-11 Type 1, Type 2 CEI® 61643-11 Classe I, Classe II



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE