

Parafoudre coaxial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Installation simple par fiche

Fourni avec un support de montage et un fil volant de mise à la terre

Faibles pertes d'insertion et de retour

Spectre d'opération de fréquence large

SPÉCIFICATIONS

Capacité:	1.5 pF
Résistance d'isolement:	10
Courant de décharge maximal (Imax), par mode:	20kA 8/20 μ s
Durée de vie des impulsions:	400 @ 500 A 10/1000 μ s
Fréquence:	0 - 3 GHz
Matériau de l'armoire:	Métal
Température:	-40 to 90 °C

Table 1/2


Référence catalogue	Classe d'étanchéité de l'armoire	Diamètre maximal des fils de la borne de terre	Type de connexion	Tension d'amorçage à 100 V/ μ s	Tension d'amorçage à 100 V/s	Profondeur (D)
CSP1F600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Type F, mâle/femelle	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1F90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Type F, mâle/femelle	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1NB600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Type N, femelle/femelle	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NB90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Type N, femelle/femelle	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1NBM600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Bulkhead N, mâle/femelle	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NBM90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Bulkhead N, mâle/femelle	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1NMF600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Type N, mâle/femelle	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NMF90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	Type N, mâle/femelle	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1SMA600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	SMA, mâle/femelle	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1SMA90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	SMA, mâle/femelle	450 V	72 - 108 V	25.4mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
CSP1F600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NB90	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NBM600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NBM90	25 mm	25 mm	0.13 kg

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
CSP1NMF600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	25 mm	0.13 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE