

Piquet de terre standard en acier cuivré



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur

Les piquets disposent d'une âme en acier à haute teneur en carbone et d'un embout qui permet une résistance élevée lors de l'enfoncement

Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu'il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu'il est enfoncé

Revêtement cuivre minimum de 10 mils sur les piquets figurant parmi les normes UL® 467

Le nom nVent ERICO, la longueur, le diamètre et la référence sont poinçonnés à 12" (304,8 mm) de l'extrémité chanfreinée

Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l'inspection après l'installation

Liaison moléculaire au noyau scellé et nickel hautement résistant

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier revêtu de cuivre

Résistance à la traction: 552 MPa Min

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Épaisseur du placage	Poids unitaire
613840		3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg
613850		3/8"	9 mm	1.5m	254µm	0.73 kg
613860		3/8"	9 mm	1.8m	254µm	0.9 kg
613870		3/8"	9 mm	2.1m	254µm	1.08 kg
613880		3/8"	9 mm	2.4m	254µm	1.23 kg
611300	611300	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg
611303		1/2"	12.8 mm	3m	330µm	3.35 kg
611330		1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm	0.98 kg
6113330		1/2"	12.8 mm	1m	254µm	1 kg
611340		1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm	1.26 kg
611350		1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm	1.57 kg
611353		1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm	1.67 kg
611360		1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg
611370		1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm	2.11 kg
611380		1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.51 kg
615800		5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.85 kg
615803		5/8"	14.2 mm	3m	330µm	3.83 kg

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Épaisseur du placage	Poids unitaire
615812		5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm	4.54 kg
615815		5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm	5.78 kg
615830		5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm	1.13 kg
6158330		5/8"	14.2 mm	1m	254µm	1.24 kg
615840		5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg
615843		5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm	1.54 kg
615850		5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm	1.92 kg
615853		5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm	2.04 kg
615860		5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.3 kg
615863		5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm	2.45 kg
6158660		5/8"	14.2 mm	2m	254µm	2.48 kg
615870		5/8"	14.2 mm	2.1m	254µm	2.6 kg
615880	615880	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.07 kg
615883		5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg
613400	613400	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg
613403		3/4"	17.3 mm	3m	330µm	5.63 kg
613412		3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm	6.77 kg
613415		3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm	8.39 kg

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Épaisseur du placage	Poids unitaire
613440		3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm	2.55 kg
613450		3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm	2.81 kg
613460		3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm	3.4 kg
613470		3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm	3.83 kg
613480	613480	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm	4.56 kg
613483		3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm	4.54 kg
614400		1"	23.2 mm	3m	254µm	10 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Étiquette UPC	Conformité	Certifications
613840		Non		
613850		Non		
613860		Non		
613870		Non		
613880		Non		
611300	611300	Non	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303		Non	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		Non		
6113330		Non	CEI® EN 62561-2	

Référence catalogue	Référence article	Étiquette UPC	Conformité	Certifications
611340		Non		
611350		Non		
611353		Non		
611360		Non		
611370		Non	CEI® EN 62561-2	
611380		Non	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830		Non	CEI® EN 62561-2	
6158330		Non	CEI® EN 62561-2	
615840		Non	CEI® EN 62561-2	
615843		Non	CEI® EN 62561-2	
615850		Non	CEI® EN 62561-2	
615853		Non	CEI® EN 62561-2	
615860		Non	CEI® EN 62561-2	
615863		Non	CEI® EN 62561-2	


Référence catalogue	Référence article	Étiquette UPC	Conformité	Certifications
6158660		Non	CEI® EN 62561-2	
615870		Non		
615880	615880	Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
613400	613400	Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL
613403		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440		Non	CEI® EN 62561-2	
613450		Non	CEI® EN 62561-2	
613460		Non	CEI® EN 62561-2	
613470		Non	CEI® EN 62561-2	
613480	613480	Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483		Non	CEI® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400		Non	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les piquets qui doivent figurer sur la liste de la norme UL® 467, ils doivent avoir une longueur de 8' (2,44 m) au moins.

La norme CEI® EN 62561-2 supplante la norme EN 50164-2.

Autres longueurs disponibles.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE