

Module de remplacement PVT1



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Module de remplacement pour dispositifs de protection contre les surtensions photovoltaïques PVT1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Tension de fonctionnement continue maximale (Ucpv)	Courant de décharge nominal (In), CEI	Courant de décharge total (Itotal)	Niveau de protection en tension (haut)	Temps de réponse	Courant nominal de court-circuit (Isccr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 µs	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 µs	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 µs	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 µs	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Référence catalogue	Tension de fonctionnement continue maximale (Vpdc)	Indice de protection contre les surtensions (VPR)	Courant de décharge nominal (In), UL	Courant nominal de court-circuit (SCCR)
PVT1750M	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE