


# Dispositif de protection contre les surtensions télécom



## FONCTIONS

Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée


Enceinte robuste résistante aux intempéries pour les environnements agressifs

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue                               | TSP48V12W              |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Tension nominale du système (Un)                  | 0 - 48 VDC             |
| Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)  | 65 VAC<br>65 VDC       |
| Courant de décharge nominal (In)                  | 20kA 8/20 $\mu$ s      |
| Courant de décharge maximal (Imax)                | 40kA 8/20 $\mu$ s      |
| Niveau de protection en tension (haut), + à -     | 280 V @ 3 kA           |
| Niveau de protection en tension (haut),+ à - à In | 600V                   |
| Courant nominal de court-circuit (SCCR)           | 25kA                   |
| Fréquence                                         | 0 - 60 Hz              |
| Modes de protection                               | Common<br>Différentiel |
| Contacts distants                                 | Oui                    |

| Référence catalogue              | TSP48V12W                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Indicateur d'état                | Mechanical flag<br>Contacts distants             |
| Technologie                      | MOV avec déconnexion thermique                   |
| Connexion, torsadée              | 16 mm <sup>2</sup> Max                           |
| Température                      | -40 to 80 °C                                     |
| Matériau de l'armoire            | Acrylonitrile Butadiene Styrene<br>Polycarbonate |
| Classe d'étanchéité de l'armoire | IP 66                                            |
| Fixation                         | Montage mural                                    |
| Profondeur (D)                   | 210mm                                            |
| Hauteur (H)                      | 520 mm                                           |
| Largeur (W)                      | 400 mm                                           |
| Poids unitaire                   | 10.5 kg                                          |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**