


# Étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau



L'étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau nVent ERICO fournit une méthode très fiable pour la mise à la terre des conducteurs en cuivre sur les tuyaux d'eau en métal ou les piquets de terre, ce qui est essentiel pour la sécurité électrique dans les systèmes résidentiels, commerciaux et industriels. Fabriqué en bronze au silicium haute résistance, cet étrier garantit une excellente durabilité, une résistance à la corrosion et des connexions électriques sécurisées et durables. Sa conception robuste en fait un composant fiable pour créer des chemins de mise à la terre efficaces conformément aux codes et normes électriques applicables.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Fabriqué en bronze au silicium haute résistance pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures

Utilisé pour connecter les conducteurs en cuivre aux tuyaux d'eau en métal ou aux piquets de terre

Conçu pour connecter efficacement les conducteurs en cuivre aux tuyaux d'eau en métal ou aux piquets de terre

Garantit un chemin sécurisé et à faible résistance pour les applications de mise à la terre

Adapté à une large gamme de tailles de conducteur et de tuyau


## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Matériau           | Taille du tuyau, nominale (Ø) | Taille du tuyau, réelle (Ø) | Certifications |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| CWP1JJ              | 710262            | Bronze au silicium | 1/2" - 1"                     | 12.7 - 25.4 mm              |                |
| ZWP1J               | 710268            | Alliage de zinc    | 1/2" - 1"                     | 12.7 - 25.4 mm              | cUL, UL        |
| CWP1JU              | 710266            | Bronze au silicium | 1/2" - 1"                     | 12.7 - 25.4 mm              | CSA, UL, cUL   |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau           | Taille du tuyau, nominale (Ø) | Taille du tuyau, réelle (Ø) | Certifications |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| CWP2JU              | 710267            | Bronze au silicium | 1 1/4" - 2"                   | 31.8 - 50.8 mm              | cUL, CSA, UL   |
| CWP4J               | 710264            | Bronze au silicium | 2 1/2" - 4"                   | 63.5 - 101.6 mm             | CSA, UL, cUL   |
| CWP6J               | 710265            | Bronze au silicium | 4 1/2" - 6"                   | 108.0 - 152.4 mm            | CSA            |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE