

Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé



Les tresses de mise à la terre et de liaison MBJ permettent d'effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d'éliminer tous problèmes d'humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie de la tresse.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Gamme complète de connexions de terre/sol flexibles de section 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) et de longueur 100 - 500 mm (3,937" - 19,685")

Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieurs

Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire la maintenance

Fournit des économies de poids, de matériaux et d'impédance faible par rapport aux câbles à cosses isolés similaires

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage

Installation facile et rapide

Recommandé par les directives EMC/EMI et impédance plus faible que les câbles

Conformité EAC

Conforme RoHS

Conforme à la norme ISO 6469-1 (véhicules routiers propulsés électriquement - Partie 1 : Système de stockage d'énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations

SPÉCIFICATIONS

Matériau:

Cuivre

Finition: Étamé

Détails de la certification: UL® 467

Température de fonctionnement: 105 °C Max

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Ampacité	Épaisseur (T)	Section transversale	Longueur (L)
MBJ6-150-6	556600	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	40A	1.1 mm	6mm ²	150mm
MBJ6-200-6	563410	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	40A	1.1 mm	6mm ²	200mm
MBJ10-200-6	556930	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	75A	1.1 mm	10mm ²	200mm
MBJ16-100-6	563540	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJ16-100-8	556620	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJ10-300-6	556610	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	75A	1.1 mm	10mm ²	300mm
MBJ16-200-6	563300	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJ16-200-8	556640	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJ25-100-10	556670	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	100mm
MBJ30-100-10	556720	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	100mm
MBJ16-150-6	563550	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm
MBJ16-150-8	556630	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm
MBJ16-250-8	556650	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	250mm
MBJ25-150-10	556680	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	150mm
MBJ35-100-10	556770	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	100mm
MBJ16-300-6	563320	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Ampacité	Épaisseur (T)	Section transversale	Longueur (L)
MBJ16-300-8	556660	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm
MBJ25-200-10	556690	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-12	563430	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-6	563340	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-8	555200	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ30-150-10	556730	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	150mm
MBJ35-150-10	556780	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	150mm
MBJ50-100-10	556820	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	100mm
MBJ16-500-8	556940	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	500mm
MBJ25-250-10	556700	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	250mm
MBJ30-200-10	556740	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	200mm
MBJ25-300-10	556710	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm
MBJ25-300-8	555201	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm
MBJ25-500-10	556950	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	500mm
MBJ30-250-10	556750	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	250mm
MBJ35-200-10	556790	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	200mm
MBJ30-300-10	556760	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	300mm
MBJ30-500-10	556960	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	500mm

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Ampacité	Épaisseur (T)	Section transversale	Longueur (L)
MBJ35-250-10	556800	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	250mm
MBJ35-300-10	556810	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	300mm
MBJ35-500-10	556970	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	500mm
MBJ50-150-10	556830	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	150mm
MBJ35-250-25	565000	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	197A	3 mm	35mm ²	250mm
MBJ50-200-10	556840	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-12	563440	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-16	563360	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-18	563370	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-6	563350	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-250-10	556850	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	250mm
MBJ50-300-10	556860	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-16	563390	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-18	563400	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-6	563380	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-500-10	556980	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	500mm
MBJ50-500-12	563560	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	500mm
MBJ70-300-22	563480	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	290A	3 mm	70mm ²	300mm

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Ampacité	Épaisseur (T)	Section transversale	Longueur (L)
MBJ70-300-10	563460	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-12	563420	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-16	563470	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-6	563450	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-500-10	563490	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	500mm
MBJ100-250-16	563500	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	250mm
MBJ100-250-30	563510	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	250mm
MBJ100-500-16	563520	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	500mm
MBJ100-500-30	563530	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	500mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ6-150-6	556600	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.01 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ6-200-6	563410	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ10-200-6	556930	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ16-100-6	563540	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-100-8	556620	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ10-300-6	556610	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-200-6	563300	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-200-8	556640	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-100-10	556670	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ30-100-10	556720	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.03 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-150-6	563550	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ16-150-8	556630	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ16-250-8	556650	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-150-10	556680	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.04 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ35-100-10	556770	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.04 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-300-6	563320	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-300-8	556660	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-200-10	556690	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-200-12	563430	12.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ25-200-6	563340	6.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-200-8	555200	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ30-150-10	556730	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ35-150-10	556780	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-100-10	556820	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ16-500-8	556940	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.08 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-250-10	556700	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.06 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ30-200-10	556740	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.06 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ25-300-10	556710	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, RoHS
MBJ25-300-8	555201	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ25-500-10	556950	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.13 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas


Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ30-250-10	556750	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.07 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ35-200-10	556790	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.07 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ30-300-10	556760	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.09 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ30-500-10	556960	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.15 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-250-10	556800	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.09 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ35-300-10	556810	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.11 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-500-10	556970	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.18 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-150-10	556830	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.08 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-250-25	565000	25.5 mm	40 mm	45 mm	0.09 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ50-200-10	556840	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-200-12	563440	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-200-16	563360	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.11 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ50-200-18	563370	18.5 mm	28 mm	33 mm	0.11 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-200-6	563350	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-250-10	556850	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.13 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ50-300-10	556860	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-300-16	563390	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-300-18	563400	18.5 mm	28 mm	33 mm	0.14 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ50-300-6	563380	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-500-10	556980	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.26 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-500-12	563560	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.26 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-22	563480	22.5 mm	40 mm	45 mm	0.2 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-10	563460	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-12	563420	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ70-300-16	563470	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.2 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ70-300-6	563450	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ70-500-10	563490	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.34 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	A	B	Poids unitaire	Certifications
MBJ100-250-16	563500	16.5 mm	40 mm	55 mm	0.25 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ100-250-30	563510	30.5 mm	40 mm	55 mm	0.25 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ100-500-16	563520	16.5 mm	40 mm	42.5 mm	0.51 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ100-500-30	563530	30.5 mm	40 mm	55 mm	0.51 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE