


Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding

Power Utilities



U-profile front panel for textile EMC gasket.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3						
Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-047	3 U	42 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-068	3 U	63 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-097	3 U	84 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-139	6 U	42 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-160	6 U	63 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-189	6 U	84 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-260	2 U	42 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-261	2 U	63 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-262	2 U	84 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-268	4 U	28 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-269	4 U	42 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-270	4 U	42 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-271	4 U	84 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-280	9 U	84 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-648	5 U	42 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-649	5 U	63 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-650	5 U	84 HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-206	2 U	28 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-001	3 U	2 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-002	6 U	2 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-013	3 U	14 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-015	3 U	16 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-020	3 U	21 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-027	3 U	28 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-354	3 U	4 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-356	3 U	8 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-358	3 U	12 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-378	3 U	5 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-380	3 U	6 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-382	3 U	7 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-384	3 U	9 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-385	3 U	9 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-386	3 U	10 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-004	3 U	3 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-005	6 U	3 HP		À visser à l'avant		Anodisé
30848-355	6 U	4 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-647	5 U	28 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-379	6 U	5 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-106	6 U	14 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-108	6 U	16 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-113	6 U	21 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-120	6 U	28 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-357	6 U	8 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-359	6 U	12 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-381	6 U	6 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-383	6 U	7 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-387	6 U	10 HP	5	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
20848-047	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-068	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-097	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-139	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-160	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
20848-189	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-260	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	84 mm	Aluminium
20848-261	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	84 mm	Aluminium
20848-262	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	84 mm	Aluminium
20848-268	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-269	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-270	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-271	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9 mm	Aluminium
20848-280	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	395.1 mm	Aluminium
20848-648	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	217.4 mm	Aluminium
20848-649	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	217.4 mm	Aluminium
20848-650	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	217.4 mm	Aluminium
20848-206	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	84 mm	Aluminium
30849-001	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
30849-002	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-013	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-015	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-020	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
20848-027	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-354	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-356	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-358	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-378	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-380	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-382	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-384	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30848-385	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
30848-386	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
30849-004	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium
30849-005	Conducteur	Non			261.8 mm	Aluminium
30848-355	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-647	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	217.4 mm	Aluminium
30848-379	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-106	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-108	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-113	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
20848-120	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
30848-357	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
30848-359	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
30848-381	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
30848-383	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium
30848-387	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Type de produit	Type	Largeur	Certifications
20848-047	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
20848-068	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	RoHS
20848-097	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
20848-139	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
20848-160	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	RoHS
20848-189	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
20848-260	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	
20848-261	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	
20848-262	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
20848-268	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	RoHS
20848-269	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
20848-270	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
20848-271	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
20848-280	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
20848-648	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	
20848-649	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	
20848-650	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	
20848-206	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	

Référence catalogue	Type de produit	Type	Largeur	Certifications
30849-001	Face avant	Face avant sans poignée	9.8 mm	RoHS
30849-002	Face avant	Face avant sans poignée	9.8 mm	RoHS
20848-013	Face avant	Face avant sans poignée	70.8 mm	RoHS
20848-015	Face avant	Face avant sans poignée	80.9 mm	RoHS
20848-020	Face avant	Face avant sans poignée	106.3 mm	RoHS
20848-027	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	RoHS
30848-354	Face avant	Face avant sans poignée	20 mm	RoHS
30848-356	Face avant	Face avant sans poignée	40.3 mm	RoHS
30848-358	Face avant	Face avant sans poignée	60.6 mm	RoHS
30848-378	Face avant	Face avant sans poignée	25 mm	RoHS
30848-380	Face avant	Face avant sans poignée	30.1 mm	RoHS
30848-382	Face avant	Face avant sans poignée	35.2 mm	RoHS
30848-384	Face avant	Face avant sans poignée	45.38 mm	
30848-385	Face avant	Face avant sans poignée	45.38 mm	
30848-386	Face avant	Face avant sans poignée	50.5 mm	RoHS
30849-004	Face avant	Face avant sans poignée	14.9 mm	RoHS
30849-005	Face avant	Face avant sans poignée	14.9 mm	
30848-355	Face avant	Face avant sans poignée	20 mm	RoHS

Référence catalogue	Type de produit	Type	Largeur	Certifications
20848-647	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	
30848-379	Face avant	Face avant sans poignée	25 mm	RoHS
20848-106	Face avant	Face avant sans poignée	70.8 mm	RoHS
20848-108	Face avant	Face avant sans poignée	80.9 mm	RoHS
20848-113	Face avant	Face avant sans poignée	106.3 mm	RoHS
20848-120	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	RoHS
30848-357	Face avant	Face avant sans poignée	40.3 mm	RoHS
30848-359	Face avant	Face avant sans poignée	60.6 mm	RoHS
30848-381	Face avant	Face avant sans poignée	30.1 mm	RoHS
30848-383	Face avant	Face avant sans poignée	35.2 mm	RoHS
30848-387	Face avant	Face avant sans poignée	50.5 mm	RoHS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

14 ... 84 HP: multi-part U-profile (front panel with crimped profiles).

Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: one-part U-profile

Please order textile EMC gasket separately.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 piece, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE