


Face avant, profilée en U, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face avant en U pour joint textile CEM.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

en U, face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

Pour joint textile CEM

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-260	2U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-261	2U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-027	3U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-047	3U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-068	3U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-097	3U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-269	4U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-270	4U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-271	4U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-189	6U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-013	3U	14HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-015	3U	16HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-020	3U	21HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-106	6U	14HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-108	6U	16HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-113	6U	21HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-120	6U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-139	6U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
20848-160	6U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-206	2U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-262	2U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-268	4U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-280	9U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-647	5U	28HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-648	5U	42HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-649	5U	63HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
20848-650	5U	84HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-354	3U	4HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-355	6U	4HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-356	3U	8HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-357	6U	8HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-358	3U	12HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-359	6U	12HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-378	3U	5HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-379	6U	5HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-380	3U	6HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
30848-381	6U	6HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-382	3U	7HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-383	6U	7HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-384	3U	9HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-385	3U	9HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-386	3U	10HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30848-387	6U	10HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-001	3U	2HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-002	6U	2HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-004	3U	3HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé
30849-005	6U	3HP	1	À visser à l'avant	Textile	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-260	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	213mm	
20848-261	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	319.7mm	
20848-027	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	141.9mm	RoHS
20848-047	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	213mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-068	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	319.7mm	RoHS
20848-097	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	426.4mm	RoHS
20848-269	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	213mm	RoHS
20848-270	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	213mm	RoHS
20848-271	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	426.4mm	RoHS
20848-189	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	426.4mm	RoHS
20848-013	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	70.8mm	RoHS
20848-015	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	80.9mm	RoHS
20848-020	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	106.3mm	RoHS
20848-106	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	70.8mm	RoHS
20848-108	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	80.9mm	RoHS
20848-113	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	106.3mm	RoHS
20848-120	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	141.9mm	RoHS
20848-139	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	213mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
20848-160	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	319.7mm	RoHS
20848-206	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	141.9mm	
20848-262	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	84mm	426.4mm	RoHS
20848-268	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	172.9mm	141.9mm	RoHS
20848-280	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	395.1mm	426.4mm	RoHS
20848-647	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	141.9mm	
20848-648	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	213mm	
20848-649	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	319.7mm	
20848-650	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	217.4mm	426.4mm	
30848-354	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	20mm	RoHS
30848-355	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	20mm	RoHS
30848-356	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	40.3mm	RoHS
30848-357	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	40.3mm	RoHS
30848-358	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	60.6mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30848-359	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	60.6mm	RoHS
30848-378	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	25mm	RoHS
30848-379	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	25mm	RoHS
30848-380	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	30.1mm	RoHS
30848-381	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	30.1mm	RoHS
30848-382	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	35.2mm	RoHS
30848-383	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	35.2mm	RoHS
30848-384	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	45.38mm	
30848-385	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	45.38mm	
30848-386	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	50.5mm	RoHS
30848-387	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	50.5mm	RoHS
30849-001	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	9.8mm	RoHS
30849-002	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	9.8mm	RoHS
30849-004	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	128.4mm	14.9mm	RoHS

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30849-005	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	261.8mm	14.9mm	

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
20848-260	No
20848-261	No
20848-027	No
20848-047	No
20848-068	No
20848-097	No
20848-269	No
20848-270	No
20848-271	No
20848-189	No
20848-013	No
20848-015	No
20848-020	No
20848-106	No
20848-108	No

Référence catalogue	Expédition rapide
20848-113	No
20848-120	No
20848-139	No
20848-160	No
20848-206	No
20848-262	No
20848-268	No
20848-280	No
20848-647	No
20848-648	No
20848-649	No
20848-650	No
30848-354	No
30848-355	No
30848-356	No
30848-357	No
30848-358	No
30848-359	No

Référence catalogue	Expédition rapide
30848-378	No
30848-379	No
30848-380	No
30848-381	No
30848-382	No
30848-383	No
30848-384	No
30848-385	No
30848-386	No
30848-387	No
30849-001	No
30849-002	No
30849-004	No
30849-005	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œilletons, vis à gorge).


14 ... 84 F : profilé en U en plusieurs parties (panneau avant avec profilés sertis).

Différences de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F.

2 ... 12 F : profilé en U en une partie

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pièces, 42 to 84 HP: 1 pièce, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nyent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE