


EuropacPRO| Bac à cartes 19", Ferroviaire, Avec blindage, SNCF, CompactPCI



Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF, version blindée pour les applications CompactPCI.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Qualifié SNCF, EuropacPRO-fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002

Pour les sollicitations mécaniques importantes, l'équerre de racking 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc

Les guides latéraux, conformes à la norme NFF, facilitent l'insertion du bac à cartes dans la baie. La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Aluminium

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	15kg
Profondeur:	320mm
Matériau:	Aluminium

Finition:	Anodisé; Passivé
Conformité:	CEI 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
21500-046	6U	84HP	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
21500-047	3U	84HP	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
21500-072	6U	36HP	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
21500-069	3U	36HP	1	Carte fond de panier	160mm	Textile

Table 2/2

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Certifications	Expédition rapide
21500-046	5g (force)	Oui	Rack	RoHS, SNCF	No
21500-047	5g (force)	Oui	Rack	SNCF, RoHS	No
21500-072	5g (force)	Oui	Rack	RoHS	No
21500-069	5g (force)	Oui	Rack	RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Fer = ferroviaire = Chemins de fer français, 1 T = 4 F = 20,32 mm Réceptacle/Cadre de montage pour bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.

Version 9 T disponible sur demande ; Rapports de test disponibles en ligne.

Couleur de guide-cartes selon IEEE 1101.10 rouge = espace pour la carte d'UC ; gris = espace pour les cartes périphériques ; vert = espace pour CompactPCI ; 19" - alimentations à décalage 0,1".

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE