

Collier clevis 410 pour charge légère



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Aussi couramment utilisée pour la suspension des conduites isolées

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyau de 1/2 à 8 po)

La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d'être alimenté dans les deux directions

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 12) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 1)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A
4100100EG	179400	Electrogalvanized, Prégalvanisé	25	34 mm	M10	71 mm


Référence catalogue	Référence article	Finition	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A
4100125EG	179401	Electrogalvanized, Prégalvanisé	32	43 mm	M10	80 mm
4100150EG	179402	Electrogalvanized, Prégalvanisé	40	48 mm	M10	94 mm
4100200EG	179403	Electrogalvanized, Prégalvanisé	50	60 mm	M10	110 mm
4100250EG	179404	Electrogalvanized, Prégalvanisé	65	73 mm	M12	134 mm
4100300EG	179405	Electrogalvanized, Prégalvanisé	80	89 mm	M12	154 mm
4100400EG	179406	Electrogalvanized, Prégalvanisé	100	114 mm	M16	189 mm
4100500EG	179407	Electrogalvanized, Prégalvanisé	125	140 mm	M16	231 mm
4100600EG	179408	Electrogalvanized, Prégalvanisé	150	165 mm	M20	268 mm
4100800EG	179409	Electrogalvanized, Prégalvanisé	200	219 mm	M20	340 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C	Charge statique
4100100EG	179400	35 mm	9 mm	1100N
4100125EG	179401	40 mm	9 mm	1100N
4100150EG	179402	53 mm	17 mm	1100N
4100200EG	179403	63 mm	22 mm	1100N
4100250EG	179404	78 mm	25 mm	1550N

Référence catalogue	Référence article	B	C	Charge statique
4100300EG	179405	90 mm	29 mm	1550N
4100400EG	179406	111 mm	35 mm	2200N
4100500EG	179407	130 mm	41 mm	2670N
4100600EG	179408	153 mm	48 mm	3550N
4100800EG	179409	193 mm	62 mm	5300N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

