


# RatiopacPRO Style| Bandeaux avant et arrière, vissés



Le coffret de table polyvalent RatiopacPRO Style se compose d'un cadre de protection, de profils silicone et de diverses options de configuration.

Le montant enjoliveur avant et arrière avec, en option, un profil silicone supérieur et inférieur, offre une protection aux connecteurs et une fonction d'empilage. Le profil silicone sur le pourtour protège les coins et est idéal pour les petits coffrets portables. Pour les équipements plus volumineux, la poignée avant offre un transport pratique et une protection du connecteur arrière.

Conçu pour les modules 19" avec guide-cartes ou des modules propriétaires avec plaque de montage, RatiopacPRO Style répond à vos besoins spécifiques.

## FONCTIONS

Coffret de table avec cadre de protection et profil silicone sur le dessus et le dessous pour un positionnement stable et avec fonction d'empilage intégrée

Coffret pour modules 19" (avec guide-cartes) ou modules propriétaires (avec plaque de montage)

Pour assurer le blindage CEM, des éléments supplémentaires doivent être ajoutés au coffret

Faces avant et arrière préparées pour montage sur face avant avec vis à gorge et œillets

Capot inférieur perforé pour le refroidissement par air

Aucune vis apparente ; pièces d'habillage amovibles sans outils

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Type de produit:</b>     | Coffret                                             |
| <b>Type:</b>                | Coffret pour composants électroniques personnalisés |
| <b>Famille de produits:</b> | RatiopacPRO Style                                   |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur utile | Largeur utile |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 24582-622           | 6U              | 42HP            | 414mm      | 1                  | 245.7mm       | 213.9mm       |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur utile | Largeur utile |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 24582-630           | 6U             | 63HP            | 294mm      | 1                  | 245.7mm       | 320.6mm       |
| 24582-631           | 6U             | 63HP            | 354mm      | 1                  | 245.7mm       | 320.6mm       |
| 24582-632           | 6U             | 63HP            | 414mm      | 1                  | 245.7mm       | 320.6mm       |
| 24582-640           | 6U             | 84HP            | 294mm      | 1                  | 245.7mm       | 427.3mm       |
| 24582-641           | 6U             | 84HP            | 354mm      | 1                  | 245.7mm       | 427.3mm       |
| 24582-642           | 6U             | 84HP            | 414mm      | 1                  | 245.7mm       | 427.3mm       |
| 24582-643           | 6U             | 84HP            | 474mm      | 1                  | 245.7mm       | 427.3mm       |
| 24582-210           | 2U             | 28HP            | 294mm      | 1                  | 67.9mm        | 142.8mm       |
| 24582-211           | 2U             | 28HP            | 354mm      | 1                  | 67.9mm        | 142.8mm       |
| 24582-220           | 2U             | 42HP            | 294mm      | 1                  | 67.9mm        | 213.9mm       |
| 24582-221           | 2U             | 42HP            | 354mm      | 1                  | 67.9mm        | 213.9mm       |
| 24582-222           | 2U             | 42HP            | 414mm      | 1                  | 67.9mm        | 213.9mm       |
| 24582-230           | 2U             | 63HP            | 294mm      | 1                  | 67.9mm        | 320.6mm       |
| 24582-231           | 2U             | 63HP            | 354mm      | 1                  | 67.9mm        | 320.6mm       |
| 24582-232           | 2U             | 63HP            | 414mm      | 1                  | 67.9mm        | 320.6mm       |
| 24582-240           | 2U             | 84HP            | 294mm      | 1                  | 67.9mm        | 427.3mm       |
| 24582-241           | 2U             | 84HP            | 354mm      | 1                  | 67.9mm        | 427.3mm       |
| 24582-242           | 2U             | 84HP            | 414mm      | 1                  | 67.9mm        | 427.3mm       |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur utile | Largeur utile |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 24582-243           | 2U             | 84HP            | 474mm      | 1                  | 67.9mm        | 427.3mm       |
| 24582-310           | 3U             | 28HP            | 294mm      | 1                  | 112.3mm       | 142.8mm       |
| 24582-311           | 3U             | 28HP            | 354mm      | 1                  | 112.3mm       | 142.8mm       |
| 24582-320           | 3U             | 42HP            | 294mm      | 1                  | 112.3mm       | 213.9mm       |
| 24582-321           | 3U             | 42HP            | 354mm      | 1                  | 112.3mm       | 213.9mm       |
| 24582-322           | 3U             | 42HP            | 414mm      | 1                  | 112.3mm       | 213.9mm       |
| 24582-330           | 3U             | 63HP            | 294mm      | 1                  | 112.3mm       | 320.6mm       |
| 24582-331           | 3U             | 63HP            | 354mm      | 1                  | 112.3mm       | 320.6mm       |
| 24582-332           | 3U             | 63HP            | 414mm      | 1                  | 112.3mm       | 320.6mm       |
| 24582-340           | 3U             | 84HP            | 294mm      | 1                  | 112.3mm       | 427.3mm       |
| 24582-341           | 3U             | 84HP            | 354mm      | 1                  | 112.3mm       | 427.3mm       |
| 24582-342           | 3U             | 84HP            | 414mm      | 1                  | 112.3mm       | 427.3mm       |
| 24582-343           | 3U             | 84HP            | 474mm      | 1                  | 112.3mm       | 427.3mm       |
| 24582-420           | 4U             | 42HP            | 294mm      | 1                  | 156.8mm       | 213.9mm       |
| 24582-421           | 4U             | 42HP            | 354mm      | 1                  | 156.8mm       | 213.9mm       |
| 24582-422           | 4U             | 42HP            | 414mm      | 1                  | 156.8mm       | 213.9mm       |
| 24582-430           | 4U             | 63HP            | 294mm      | 1                  | 156.8mm       | 320.6mm       |
| 24582-431           | 4U             | 63HP            | 354mm      | 1                  | 156.8mm       | 320.6mm       |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur utile | Largeur utile |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 24582-432           | 4U             | 63HP            | 414mm      | 1                  | 156.8mm       | 320.6mm       |
| 24582-440           | 4U             | 84HP            | 294mm      | 1                  | 156.8mm       | 427.3mm       |
| 24582-441           | 4U             | 84HP            | 354mm      | 1                  | 156.8mm       | 427.3mm       |
| 24582-442           | 4U             | 84HP            | 414mm      | 1                  | 156.8mm       | 427.3mm       |
| 24582-443           | 4U             | 84HP            | 474mm      | 1                  | 156.8mm       | 427.3mm       |
| 24582-620           | 6U             | 42HP            | 294mm      | 1                  | 245.7mm       | 213.9mm       |
| 24582-621           | 6U             | 42HP            | 354mm      | 1                  | 245.7mm       | 213.9mm       |

Table 2/3

| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-622           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-630           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-631           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-632           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |

| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-640           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-641           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-642           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-643           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-210           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-211           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-220           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |

| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-221           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-222           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-230           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-231           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-232           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-240           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-241           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |

| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-242           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-243           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 112mm   |
| 24582-310           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-311           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-320           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-321           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-322           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |

| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-330           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-331           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-332           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-340           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-341           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-342           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |
| 24582-343           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 157mm   |



| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-420           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-421           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-422           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-430           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-431           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-432           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-440           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |

| Référence catalogue | Construction du bâti avant                | Option de refroidissement | Conformité                                                                | Blindage électromagnétique    | Finition                            | Hauteur |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 24582-441           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-442           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-443           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 201mm   |
| 24582-620           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |
| 24582-621           | Bordure latérale, Glissières horizontales | Oui                       | CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Non (réalisable a posteriori) | Anodisé, Passivé, Revêtement poudré | 290mm   |

Table 3/3

| Référence catalogue | Matériau  | Indice de protection | Charge statique | Largeur | Expédition rapide |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 24582-622           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-630           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-631           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-632           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |

| Référence catalogue | Matériau  | Indice de protection | Charge statique | Largeur | Expédition rapide |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 24582-640           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-641           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-642           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-643           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-210           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 176.4mm | No                |
| 24582-211           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 176.4mm | No                |
| 24582-220           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-221           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-222           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-230           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-231           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-232           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-240           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-241           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-242           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-243           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-310           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 176.4mm | No                |
| 24582-311           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 176.4mm | No                |

| Référence catalogue | Matériau  | Indice de protection | Charge statique | Largeur | Expédition rapide |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 24582-320           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-321           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-322           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-330           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-331           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-332           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-340           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-341           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-342           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-343           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-420           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-421           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-422           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-430           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-431           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-432           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 354.2mm | No                |
| 24582-440           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-441           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |

| Référence catalogue | Matériau  | Indice de protection | Charge statique | Largeur | Expédition rapide |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 24582-442           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-443           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 460.9mm | No                |
| 24582-620           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |
| 24582-621           | Aluminium | IP30                 | 25kg            | 247.5mm | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour des configurations personnalisées (couleurs, tailles, etc.), nous vous invitons à visiter notre configurateur en ligne (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service de modification pour les versions spécifiques clients sur demande (couleurs spéciales, tailles, découpes, etc.).

Service de montage à partir de la taille de lot 1.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**