


# Câble à cosse ou busbar, ferroviaire

## Data Solutions



Les applications nVent ERICO Cadweld aux spécifications ferroviaires utilisent les alliages de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80 et nVent ERICO Cadweld F80. Les soudures exothermiques nVent ERICO Cadweld sont fabriqués pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas, résiste à la corrosion et facilite l'assemblage de matériaux différents. Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. Le courant permanent admissible de la connexion nVent ERICO Cadweld est égal ou supérieur à celui du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement, en toute clarté.

### FONCTIONS

Forme une connexion permanente à faible résistance

Fournit une liaison moléculaire

Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les mêmes capacités nominales de courant que le conducteur

Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe

Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld

Les connexions peuvent être inspectées visuellement

Les gammes de moule LA et LE peuvent être utilisées avec des cosses droites ou décalées

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Gamme des moules | Taille des cosses/barres omnibus | Taille de conducteur | Diamètre extérieur du conducteur, nominal |
|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| PB10LA1GDE          | LA Mold Family   | 3/16" x 1"                       | N° 6 plein           | 4.11mm                                    |
| PB10GLCE1H          | GL Mold Family   | 1/8" x 1"                        | N° 6 Concentrique    | 4.67mm                                    |

| Référence catalogue | Gamme des moules | Taille des cosses/barres omnibus | Taille de conducteur   | Diamètre extérieur du conducteur, nominal |
|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| PB10LA1HEH          | LA Mold Family   | 1/4" x 2"                        | N° 6 Concentrique      | 4.67mm                                    |
| PB10LA1HEK          | LA Mold Family   | 1/4" x 3" et plus large          | N° 6 Concentrique      | 4.67mm                                    |
| PB10GLEG2G          | GL Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 2/0 Concentrique       | 10.62mm                                   |
| PB10LA2GEE          | LA Mold Family   | 1/4" x 1"                        | 2/0 Concentrique       | 10.62mm                                   |
| PB10LA2GEF          | LA Mold Family   | 1/4" x 1 1/4"                    | 2/0 Concentrique       | 10.62mm                                   |
| PB10PLCE2G          | PL Mold Family   | 1/8" x 1"                        | 2/0 Concentrique       | 10.62mm                                   |
| PB10GLCES5          | GL Mold Family   | 1/8" x 1"                        | 19/N° 9 Copperweld     | 13.36mm                                   |
| PB10LA2QEG          | LA Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 4/0 Concentrique       | 13.41mm                                   |
| PB10GLEGS6          | GL Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 3/0 composite          | 14.53mm                                   |
| PB10LA2VEG          | LA Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 250 kcmil concentrique | 14.61mm                                   |
| PB10LAS6EE          | LA Mold Family   | 1/4" x 1"                        | 3/0 composite          | 14.53mm                                   |
| PB10LBS6EF          | LB Mold Family   | 1/4" x 1 1/4"                    | 3/0 composite          | 14.53mm                                   |
| PB10GLEE3B          | GL Mold Family   | 1/4" x 1"                        | 300 kcmil Ropelay      | 20.32mm                                   |
| PB10LA3BEE          | LA Mold Family   | 1/4" x 1"                        | 300 kcmil Ropelay      | 20.32mm                                   |
| PB10GLGG3Q          | GL Mold Family   | 3/8" x 1 1/2"                    | 500 kcmil concentrique | 20.65mm                                   |
| PB10LA3QGH          | LA Mold Family   | 3/8" x 2"                        | 500 kcmil concentrique | 20.65mm                                   |
| PB19ME3QEG          | ME Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 500 kcmil concentrique | 20.65mm                                   |
| PB59ME3QGG          | ME Mold Family   | 3/8" x 1 1/2"                    | 500 kcmil concentrique | 20.65mm                                   |

| Référence catalogue | Gamme des moules | Taille des cosses/barres omnibus | Taille de conducteur            | Diamètre extérieur du conducteur, nominal |
|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| PB10LA3FEF          | LA Mold Family   | 1/4" x 1 1/4"                    | 350 kcmil Ropelay               | 22.35mm                                   |
| PB10LA3KEG          | LA Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 400 kcmil Ropelay               | 23.62mm                                   |
| PB10LA3SJH          | LA Mold Family   | 1/2" x 2"                        | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB50LA4YJH          | LA Mold Family   | 1/2" x 2"                        | 10 mm <sup>2</sup> concentrique | 29.26mm                                   |
| PB50PL3SJH          | PL Mold Family   | 1/2" x 2"                        | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB10GLEG3S          | GL Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB10LA3SEG          | LA Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB19ME3SEG          | ME Mold Family   | 1/4" x 1 1/2"                    | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB10LA4XEK          | LA Mold Family   | 1/4" x 3" et plus large          | N° 24 Ropelay                   | 27.18mm                                   |
| PB10GLGG3S          | GL Mold Family   | 3/8" x 1 1/2"                    | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB10LA3SGG          | LA Mold Family   | 3/8" x 1 1/2"                    | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB59ME3SGG          | ME Mold Family   | 3/8" x 1 1/2"                    | 500 kcmil Ropelay               | 26.42mm                                   |
| PB50LA5FGH          | LA Mold Family   | 3/8" x 2"                        | N° 24 Ropelay                   | 35.18mm                                   |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les applications telles que les salles d'ordinateur, tunnels ou autres endroits à faible ventilation, spécifiez un moule nVent ERICO Cadweld Exolon sans fumée. Ajoutez un préfixe XL au numéro de pièce de moule standard lors de la commande (par exemple, PB10GR162G devient XLPB10GR162G). De même, le matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon est également désigné par un préfixe XL (par exemple, PB90 devient XLPB90).

Un éclateur peut être requis entre les conducteurs. Voir l'étiquette du moule pour plus d'informations.

| XXXX-XX-XX-XX-L-M-W |                            |                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX                | Code de prix               |                                                                                                       |
| XX                  | Gamme des moules           |                                                                                                       |
| XX                  | Taille cosse/barre omnibus |                                                                                                       |
| XX                  | Taille de conducteur       |                                                                                                       |
| L*                  | Creuset fendu              | La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile |
| M*                  | Moule uniquement           |                                                                                                       |
| W*                  | Plaques d'usure            | L'abrasion mécanique des moules est réduite aux points d'entrée des câbles                            |

\* Vide si aucun

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**