

# Ancoraggio di espansione per impieghi leggeri



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Ideale per l'utilizzo con clip resistenti al fuoco

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Fine                 | Profondità foratura | A.       | Diametro della punta di perforazione (Ø) |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|------------------------------------------|
| SCMND             | 800071          | Acciaio   | Elettro galvanizzato | 45mm                | 5 mm Max | 6"                                       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|-----------------|--------------------------|
| SCMND             | 800071          | 7.2 mm                   |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


La Profondita' di foratura rappresenta la massima profondita' e dovrebbe essere adattata allo spessore del prodotto da fissare.

Il carico massimo per punto di fissaggio per usi generici per applicazioni non strutturali, a seconda degli standard nazionali, potrebbe essere al di sotto del carico ammissibile dell'ancoraggio. I carichi ammissibili per punto di fissaggio, sono regolati per i rispettivi Paesi in ETAG 001, Part 6.

Fattore di sicurezza totale come descritto in ETAG 001 (incluso  $Y_m$  e  $Y_f$ ).

| Estratto delle condizioni ammissibili di utilizzo di ETA-09/0313 |                               |                                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Utilizzo generico, per applicazioni non strutturali              |                               |                                   |                                    |
| Pezzo numero                                                     | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
| SCMND                                                            | 1.4 kN                        | 1.4 kN                            | 45 mm                              |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

