

Morsetto per tubi per impieghi pesanti PX con filettatura esterna



CARATTERISTICHE

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Temperatura: -50 to 120 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXI013S6	578250	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		10 - 13 mm		M10
PXI018S6	578260	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		14 - 18 mm	10	M10
PXI022S6	578270	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		19 - 22 mm	15	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXI028S6	578280	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		23 - 28 mm	20	M10
PXI034S6	578290	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		29 - 34 mm	25	M10
PXI045S6	578310	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		41 - 45 mm	32	M10
PXI050S6	578320	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		46 - 50 mm	40	M10
PXI061S6	578340	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		56 - 61 mm	50	M10
PXI081S6	578370	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		75 - 81 mm	65	M10
PXI093S6	578390	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		94 - 99 mm		M10
PXI105S6	578410	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		106 - 111 mm		M10
PXI118S6	578430	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		112 - 118 mm	100	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXI040S6	578300	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		51 - 55 mm		M10
PXI018EG	577870	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	88 - 93 mm	80	M10
PXI118EG	578040	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		119 - 125 mm		M12
PXI145S6	578470	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		146 - 151 mm		M12

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXI164S6	578500	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		158 - 164 mm		M12
PXI170S6	578510	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		188 - 194 mm		M12
PXI220S6	578570	Acciaio inox 316 (EN 1,4401), EPDM-SBR Rubber		215 - 220 mm	200	M12
PXI145EG	578080	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	139 - 145 mm	125	M12
PXI170EG	578120	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	165 - 170 mm	150	M12
PXI220EG	578180	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	215 - 220 mm	200	M12

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Gewinde (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Gewinde (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Gewinde (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PXI013S6	578250	2500N
PXI018S6	578260	2500N
PXI022S6	578270	2500N
PXI028S6	578280	2500N
PXI034S6	578290	2500N
PXI045S6	578310	2500N


Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PXI050S6	578320	2500N
PXI061S6	578340	2500N
PXI081S6	578370	2500N
PXI093S6	578390	2500N
PXI099S6	578400	2500N
PXI105S6	578410	2500N
PXI111S6	578420	2500N
PXI118S6	578430	2500N
PXI040S6	578300	2500N
PXI055S6	578330	2500N
PXI018EG	577870	2500N
PXI022EG	577880	2500N
PXI028EG	577890	2500N
PXI034EG	577900	2500N
PXI045EG	577920	2500N
PXI050EG	577930	2500N
PXI061EG	577950	2500N
PXI081EG	577980	2500N

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PXI093EG	578000	2500N
PXI118EG	578040	2500N
PXI125S6	578440	3500N
PXI145S6	578470	3500N
PXI151S6	578480	3500N
PXI164S6	578500	3500N
PXI170S6	578510	3500N
PXI194S6	578540	3500N
PXI220S6	578570	3500N
PXI145EG	578080	3500N
PXI170EG	578120	3500N
PXI220EG	578180	3500N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

