

Morsetto per tubi per impieghi pesanti PX NI con filettatura esterna



CARATTERISTICHE

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Per applicazioni pesanti

SPECIFICHE

Dado incluso: Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXN025S6	577460	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031S6	577470	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036S6	577480	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		32 - 36 mm	25	M10
PXN046S6	577500	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN052S6	577510	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063S6	577530	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		59 - 63 mm	50	M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXN079S6	577560	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092S6	577580	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117S6	577620	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		112 - 117 mm	100	M10
PXN025EG	577060	Acciaio	Elettro galvanizzato	21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Acciaio	Elettro galvanizzato	26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Acciaio	Elettro galvanizzato	32 - 36 mm	25	M10
PXN046EG	577100	Acciaio	Elettro galvanizzato	41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Acciaio	Elettro galvanizzato	47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Acciaio	Elettro galvanizzato	59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Acciaio	Elettro galvanizzato	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Acciaio	Elettro galvanizzato	74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Acciaio	Elettro galvanizzato	87 - 92 mm	80	M10
PXN117EG	577220	Acciaio	Elettro galvanizzato	112 - 117 mm	100	M10
PXN143S6	577660	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169S6	577700	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		164 - 169 mm	150	M12
PXN175S6	577710	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		170 - 175 mm		M12

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
PXN182S6	577720	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252S6	577800	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		246 - 252 mm		M12
PXN169EG	577300	Acciaio	Elettro galvanizzato	164 - 169 mm	150	M12
PXN252EG	577400	Acciaio	Elettro galvanizzato	246 - 252 mm		M12

Table 2/3						
Codice a catalogo	Numero articolo	Gewinde (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Gewinde (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Gewinde (G)	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PXN025S6	577460	2500N
PXN031S6	577470	2500N
PXN036S6	577480	2500N
PXN046S6	577500	2500N
PXN052S6	577510	2500N
PXN063S6	577530	2500N
PXN079S6	577560	2500N
PXN092S6	577580	2500N
PXN105S6	577600	2500N
PXN117S6	577620	2500N
PXN025EG	577060	2500N
PXN031EG	577070	2500N
PXN036EG	577080	2500N
PXN046EG	577100	2500N
PXN052EG	577110	2500N

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
PXN063EG	577130	2500N
PXN073EG	577150	2500N
PXN079EG	577160	2500N
PXN092EG	577180	2500N
PXN117EG	577220	2500N
PXN143S6	577660	3500N
PXN163S6	577690	3500N
PXN169S6	577700	3500N
PXN175S6	577710	3500N
PXN182S6	577720	3500N
PXN205S6	577750	3500N
PXN219S6	577770	3500N
PXN252S6	577800	3500N
PXN169EG	577300	3500N
PXN252EG	577400	3500N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

