

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EB0403	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(36) C13, (6) C19	42	Nero
EB0450	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(21) C13/C19	42	Nero
EB0401	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(6) C19	6	Nero
EB0402	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(24) C13, (6) C19	30	Nero
EB0811	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(30) C13, (12) C19	42	Nero
EB0850	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EB0807	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(6) C19	6	Nero
EB0808	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(12) C13, (12) C19	24	Nero
EB0809	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(18) C13, (6) C19	24	Nero
EB0812	Enlogic	PDU di base	Multipresa	(36) C13, (12) C19	48	Nero

Table 2/6						
Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Lunghezza del cavo di ingresso	Posizione del cavo di ingresso
EB0403	Senza interruttore	No	0	11.0 kVA	3m	Alimentazione superiore
EB0450	Senza interruttore	No	0	11,5 kVA Nord America, 11,0 kVA Internazionale	1.8m	Alimentazione superiore
EB0401	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	0		3m	Alimentazione superiore
EB0402	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	0		3m	Alimentazione superiore
EB0811	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6	22.0 kVA	3m	Alimentazione superiore
EB0850	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6	17,3 kVA Nord America, 22,1 kVA Internazionale	1.8m	Alimentazione superiore
EB0807	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore
EB0808	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore
EB0809	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore
EB0812	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	No	6		3m	Alimentazione superiore

Table 3/6

Codice a catalogo	Tensione di ingresso	Fase	Valore nominale interruzione	Tensione nominale	Potenza di ingresso massima	Interruttore On/Off incluso
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	No
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	No
EB0401	400V	Trifase WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	Trifase WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	No
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	No
EB0807	400V	Trifase WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	Trifase WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	Trifase WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0812	400V	Trifase WYE	5kAIC		22.0 kVA	

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tensione di uscita	Unità rack	Tipo di spina	Tipo di dosaggio	Cavo di ingresso rimovibile
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0450	20 A (16 A) Nord America, 16 A Internazionale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Nessuno	No
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tensione di uscita	Unità rack	Tipo di spina	Tipo di dosaggio	Cavo di ingresso rimovibile
EB0850	30 A (24 A) Nord America, 32 A Internazionale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Nessuno	No
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Nessuno	No

Table 5/6

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
EB0403	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Acciaio	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0401						
EB0402						
EB0811	Acciaio	Verniciato a polvere	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0850	Acciaio	Verniciato a polvere	1780mm	56mm	55mm	10kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0812						

Table 6/6

Codice a catalogo	Quantità nella confezione
EB0403	1
EB0450	1
EB0401	1
EB0402	1
EB0811	1
EB0850	1
EB0807	1
EB0808	1
EB0809	1
EB0812	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE