

Cosse de compression 90°



FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

Dimensions optimisées pour fournir la conductivité électrique la plus efficace possible

Meilleur comportement mécanique (vibration/arrachement) de sa classe selon DIN EN 61373 Classe 1B « Applications ferroviaires »

Marquages sur le cylindre de la cosse pour sertissage

Épaisseur de matériau régulière, diamètre précis et ajustement précis du câble selon DIN46235

Surface de contact plate par poinçonnage d'angle spécial

SPÉCIFICATIONS

Angle (a): 90 °

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Longueur (L)
PKS1201290H	716594	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	13 mm	35 mm	50mm

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Longueur (L)
PKS1501290H	716596	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	13 mm	35 mm	52mm
PKS1851290H	716598	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	13 mm	40 mm	58mm
RKS1201290T	716670	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	13 mm	26 mm	48.5mm
RKS1501290T	716672	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	13 mm	30 mm	51mm
RKS1851290T	716674	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	13 mm	30 mm	60.5mm
RKS2401290T	716676	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	13 mm	35 mm	66mm
RKS4001290	716680	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	13 mm	44 mm	76.5mm
PKS1201690H	716595	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	15 mm	35 mm	55mm
PKS1501690H	716597	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	15 mm	35 mm	58mm
PKS1851690H	716599	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	15 mm	40 mm	62mm
PKS2401690H	716601	Renforcé DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	15 mm	40 mm	65mm


Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Longueur (L)
RKS1201690	716671	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	15 mm	26 mm	51.5mm
RKS1501690	716673	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	15 mm	30 mm	53mm
RKS1851690	716675	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	15 mm	30 mm	60.5mm
RKS2401690	716677	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	15 mm	35 mm	66mm
RKS3001690	716679	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Torsadé	15 mm	44 mm	73mm
RKS4001690	716681	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	15 mm	44 mm	76.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Type d'outil/de matrice
PKS1201290H	716594	32 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501290H	716596	34 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851290H	716598	37 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKS1201290T	716670	28 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501290T	716672	31 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851290T	716674	35 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401290T	716676	39 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Type d'outil/de matrice
RKS4001290	716680	49 mm	M3H ou M3B/RKM3
PKS1201690H	716595	32 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501690H	716597	34 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851690H	716599	37 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401690H	716601	42 mm	M2M or M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
RKS1201690	716671	28 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501690	716673	31 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851690	716675	35 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401690	716677	39 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001690	716679	43 mm	M2M or M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3
RKS4001690	716681	49 mm	M3H ou M3B/RKM3

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE