

# Supporto per soffitto per impieghi leggeri con cestello in filo PEMSA

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Ideale per passerelle fino a 150 mm di larghezza

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Funzioni di installazione a innesto rapido e sicuro

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

### SPECIFICHE


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Fine                 | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| WBT60COHBRK<br>T  | 820300          | Acciaio   | Elettro galvanizzato | 80mm             | 55.2mm           | 45mm          |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) | Dimensione del foro (HS) | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|
| WBT60COHBRKT      | 820300          | 152mm       | 11mm                     | 147N           |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**