

# nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Fonte  
**Finition:** Brut  
**Emballage:** Standard

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre 1 (Ø1) | Diamètre 2 (Ø2) |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|

|       |        |       |     |     |       |       |
|-------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| LK5   |        | 16 mm | #5  | 15M | 65 mm | 48 mm |
| LK16  |        | 16 mm | #5  | 15M | 59 mm | 41 mm |
| LK6   | 145580 | 20 mm | #6  | 20M | 65 mm | 48 mm |
| LK7   | 145585 | 22 mm | #7  |     | 65 mm | 48 mm |
| LK8   | 145590 | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK20  |        | 20 mm | #6  | 20M | 62 mm | 45 mm |
| LK9   | 145595 | 28 mm | #9  | 30M | 71 mm | 54 mm |
| LK25  |        | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK10  | 145600 | 32 mm | #10 |     | 76 mm | 59 mm |
| LK11  | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 80 mm | 62 mm |
| LK12  |        | 38 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |
| LK36  |        | 36 mm | #11 | 35M | 81 mm | 62 mm |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 94 mm | 70 mm |
| LK40  |        | 40 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |

Table 2/2


| Référence catalogue | Référence article | Longueur 1 (L1) | Longueur 2 (L2) | Profondeur de barre (BD) | Poids unitaire | Certifications               |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| LK5                 |                   | 200 mm          | 156 mm          | 22mm                     | 1.98 kg        |                              |
| LK16                |                   | 201 mm          | 168 mm          | 24mm                     | 1.69 kg        | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK6                 | 145580            | 200 mm          | 156 mm          | 28mm                     | 1.96 kg        | IAPMO®-UES, LA City Approval |

| Référence catalogue | Référence article | Longueur 1(L1) | Longueur 2(L2) | Profondeur de barre (BD) | Poids unitaire | Certifications               |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| LK7                 | 145585            | 200 mm         | 156 mm         | 32mm                     | 1.94 kg        | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK8                 | 145590            | 219 mm         | 178 mm         | 34mm                     | 2.15 kg        | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK20                |                   | 226 mm         | 178 mm         | 35mm                     | 1.98 kg        | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK9                 | 145595            | 248 mm         | 203 mm         | 38mm                     | 2.44 kg        | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK25                |                   | 228 mm         | 178 mm         | 40mm                     | 2.26 kg        |                              |
| LK10                | 145600            | 275 mm         | 229 mm         | 40mm                     | 2.84 kg        | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK11                | 145605            | 305 mm         | 251 mm         | 43mm                     | 3.63 kg        | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK12                |                   | 386 mm         | 324 mm         | 44mm                     | 7.14 kg        |                              |
| LK36                |                   | 313 mm         | 251 mm         | 52mm                     | 4.04 kg        |                              |
| LKT14               | 145611            | 386 mm         | 324 mm         | 56mm                     | 7.26 kg        | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK40                |                   | 386 mm         | 324 mm         | 57mm                     | 6.33 kg        |                              |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE