

Picchetto di terra legato in rame, a sezione



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le filettature laminate a freddo con flusso continuo e ininterrotto della grana conservano il rivestimento del rame e sono più robuste delle filettature tagliate

Rivestimento in puro rame elettrolitico al 99,9%

I picchetti hanno un centro in acciaio al carbonio e una punta che fornisce robustezza superiore durante l'inserimento

Il rivestimento in rame non si rompe se viene piegato né si lacera durante l'inserimento

Rivestimento in rame minimo da 10 mil su picchetti certificati UL® 467

La denominazione nVent ERICO, la lunghezza, il diametro e l'articolo sono stampati a rullo entro 12" (304,8 mm) di estremità smussata

Logo UL e numero di controllo se applicabile stampati su ciascun picchetto per una facile ispezione post installazione

SPECIFICHE

Materiale:	Acciaio legato a rame
Posizione filettatura:	Estremità appuntite e smussate
Resistenza alla trazione:	552 MPa Min

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza (L)	Spessore piastra
631300		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	254µm
631303		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	330µm
631340		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m	254µm
631350		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	330µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m	254µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	330µm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro picchetto di terra, nominale	Diametro picchetto di terra, reale (Ø)	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza (L)	Spessore piastra
633400		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	330µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m	254µm
633440		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m	254µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m	254µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	254µm
633463		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	330µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m	254µm
634400		1"	23.2 mm	1" UNC	3m	254µm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	È conforme a	Certificazioni
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, CSA, cUL
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631350		1.6 kg		

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	È conforme a	Certificazioni
631360		1.9 kg		
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, UL, CSA-US, RUS, cUL
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	


Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	È conforme a	Certificazioni
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le barre filettate possono essere certificate UL® 467, solo se sono lunghe almeno 8" (2,44 m).

IEC® EN 62561-2 sostituisce EN 50164-2.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE