

Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour joint CEM en acier inoxydable

Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
20846-425	3U	3HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30846-865	6U	2HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-426	3U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-427	3U	5HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-428	3U	6HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-429	3U	7HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-443	6U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-430	3U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-442	6U	3HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-431	3U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-444	6U	5HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-432	3U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-445	6U	6HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-433	3U	14HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-446	6U	7HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-424	3U	16HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-447	6U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-448	6U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-434	3U	21HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
20846-449	6U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-436	3U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-450	6U	14HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-456	6U	16HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-451	6U	21HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-437	3U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30846-588	2U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-452	6U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-438	3U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30846-676	3U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-453	6U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30846-683	4U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
20846-454	6U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30846-771	6U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30846-859	9U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30846-864	3U	2HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
---------------------	-----------------	------------	----------	-------------	-------------	-------------------

20846-425	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	14.9mm	No
30846-865	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	9.8mm	No
20846-426	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	20mm	No
20846-427	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	25mm	No
20846-428	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	30.1mm	No
20846-429	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	35.2mm	No
20846-443	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	20mm	No
20846-430	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	40.3mm	No
20846-442	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	14.9mm	No
20846-431	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	50.5mm	No
20846-444	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	25mm	No
20846-432	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	60.6mm	No
20846-445	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	30.1mm	No
20846-433	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	70.8mm	No
20846-446	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	35.2mm	No


20846-424	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	80.9mm	No
20846-447	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	40.3mm	No
20846-448	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	50.5mm	No
20846-434	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	106.3mm	No
20846-449	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	60.6mm	No
20846-436	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	141.9mm	No
20846-450	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	70.8mm	No
20846-456	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	80.9mm	No
20846-451	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	106.3mm	No
20846-437	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	213mm	No
30846-588	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé, Passivé	84mm	426.4mm	No
20846-452	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	141.9mm	No
20846-438	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	319.7mm	No
30846-676	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé, Passivé	128.4mm	426.4mm	No
20846-453	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	213mm	No

30846-683	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	172.9mm	426.4mm	No
20846-454	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	319.7mm	No
30846-771	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	261.8mm	426.4mm	No
30846-859	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	395.1mm	426.4mm	No
30846-864	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Anodisé	128.4mm	9.8mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE