


Vis Tête cylindrique plate, Torx, autobloquante



Vis Torx à tête cylindrique avec filetage métrique et longueurs différentes. Avec des fonctions en option, telles que la fonction de mise à la masse/terre ou le filetage autobloquant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vis CB avec Torx, autobloquante

SPÉCIFICATIONS

Type: Vis Tête cylindrique plate

Type de produit: Vis

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Compatible avec	Expédition rapide
24560-159	6mm	Zingué	100	M2.5	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test	No
21500-039	9.3mm	Zingué	100	M2.5	Faces avant, Rails horizontaux, type H, Rails horizontaux, type R	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Couple de serrage 0,2 Nm max.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE