


PropacPRO| Bandeaux Avant, pour le blindage CEM



Ce kit peut être utilisé pour couvrir le cadre avant et protéger en outre les flancs et les faces avant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fournit également un blindage vertical des flancs

À fixer sur les côtés du rack pour obtenir un habillage uniforme dans le cas de montage de faces avant modulaires et modules enfichables

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Compatible avec:	Coffrets
Finition:	Revêtement poudré
Famille de produits:	PropacPRO
Type de produit:	Kit de blindage

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Expédition rapide
24576-017	2U	2	No
24576-417	6U	2	No

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Expédition rapide
24576-217	4U	2	No
24576-117	3U	2	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE