


RatiopacPRO Style| Bandeaux périphériques avant et arrière, avant sans vis



Le coffret de table polyvalent RatiopacPRO Style se compose d'un cadre de protection, de profils silicone et de diverses options de configuration.

Le montant enjoliveur avant et arrière avec, en option, un profil silicone supérieur et inférieur, offre une protection aux connecteurs et une fonction d'empilage. Le profil silicone sur le pourtour protège les coins et est idéal pour les petits coffrets portables. Pour les équipements plus volumineux, la poignée avant offre un transport pratique et une protection du connecteur arrière.

Conçu pour les modules 19" avec guide-cartes ou des modules propriétaires avec plaque de montage, RatiopacPRO Style répond à vos besoins spécifiques.

FONCTIONS

Coffret de table avec cadre de protection et profil silicone sur le pourtour du cadre, pour une protection optimale

Coffret pour modules 19" (avec guide-cartes) ou modules propriétaires (avec plaque de montage)

Pour assurer le blindage CEM, des éléments supplémentaires doivent être ajoutés au coffret

Partie avant pour le montage de face avant sans vis et partie arrière adaptée au montage standard de face avant

Capot inférieur perforé pour le refroidissement par air

Aucune vis apparente ; pièces d'habillage amovibles sans outils

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants électroniques personnalisés
Famille de produits:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-214	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-215	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-224	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-225	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-226	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-234	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-235	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-236	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-244	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-245	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-246	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-247	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-314	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-315	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-324	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-325	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-326	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-334	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-335	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-336	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-344	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-345	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-346	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-347	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-424	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-425	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-426	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-434	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-435	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-436	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-444	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-445	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-446	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-447	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-624	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-625	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-626	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-634	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-635	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-636	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-644	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-645	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-646	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-647	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-214	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-215	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-224	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-225	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-226	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-234	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-235	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-236	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-244	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-245	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-246	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-247	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-314	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-315	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-324	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-325	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-326	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-334	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-335	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-336	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-344	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-345	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-346	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-347	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-424	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-425	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-426	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-434	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-435	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-436	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-444	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-445	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-446	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-447	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-624	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-625	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-626	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-634	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-635	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-636	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-644	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-645	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-646	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-647	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-214	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-215	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-224	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-225	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-226	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-234	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-235	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-236	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-244	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-245	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-246	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-247	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-624	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-625	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-626	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-634	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-635	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-636	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-644	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-645	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-646	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-647	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour des configurations personnalisées (couleurs, tailles, etc.), nous vous invitons à visiter notre configurateur en ligne (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service de modification pour les versions spécifiques clients sur demande (couleurs spéciales, tailles, découpes, etc.).

Service de montage à partir de la taille de lot 1.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE