

Collier clevis 401



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyau de 1/2 à 2 po)

La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d'être alimenté dans les deux directions

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 1) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 1)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A
4010050EG	179398	Electrogalvanized, Prégalvanisé	15	21 mm	M10	59 mm
4010075EG	179399	Electrogalvanized, Prégalvanisé	20	27 mm	M10	64 mm


Référence catalogue	Référence article	Finition	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A
4010100EG	179420	Electrogalvanized, Prégalvanisé	25	34 mm	M10	71 mm
4010125EG	179421	Electrogalvanized, Prégalvanisé	32	43 mm	M10	80 mm
4010150EG	179422	Electrogalvanized, Prégalvanisé	40	48 mm	M10	94 mm
4010200EG	179423	Electrogalvanized, Prégalvanisé	50	60 mm	M10	110 mm
4010250EG	179424	Electrogalvanized, Prégalvanisé	65	76 mm	M12	134 mm
4010300EG	179425	Electrogalvanized, Prégalvanisé	80	89 mm	M12	154 mm
4010350EG	179521	Electrogalvanized, Prégalvanisé	90	101.6 mm	M12	172 mm
4010400EG	179426	Electrogalvanized, Prégalvanisé	100	114 mm	M16	189 mm
4010500EG	179427	Electrogalvanized, Prégalvanisé	125	140 mm	M16	231 mm
4010600EG	179428	Electrogalvanized, Prégalvanisé	150	165 mm	M20	268 mm
4010800EG	179429	Electrogalvanized, Prégalvanisé	200	219 mm	M20	356 mm
4011000EG	179430	Electrogalvanized, Prégalvanisé	250	273 mm	M20	419 mm
4011200EG	179431	Electrogalvanized, Prégalvanisé	300	324 mm	M20	473 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C	Charge statique	Certifications
---------------------	-------------------	---	---	-----------------	----------------

4010050EG	179398	29 mm	9 mm	2700N	UL, cUL, ITB
4010075EG	179399	32 mm	9 mm	2700N	UL, cUL, ITB
4010100EG	179420	35 mm	9 mm	2700N	UL, cUL, ITB
4010125EG	179421	40 mm	9 mm	2700N	UL, cUL, ITB
4010150EG	179422	53 mm	17 mm	2700N	UL, cUL, ITB
4010200EG	179423	63 mm	22 mm	2700N	UL, cUL, ITB
4010250EG	179424	78 mm	25 mm	5000N	UL, cUL, ITB
4010300EG	179425	90 mm	29 mm	5000N	UL, cUL, ITB
4010350EG	179521	101 mm	34 mm	5000N	UL, cUL
4010400EG	179426	111 mm	35 mm	5000N	UL, cUL, ITB
4010500EG	179427	130 mm	41 mm	6400N	UL, cUL, ITB
4010600EG	179428	153 mm	48 mm	8600N	UL, cUL, ITB
4010800EG	179429	204 mm	80 mm	8900N	UL, cUL, ITB
4011000EG	179430	230 mm	66 mm	16000N	ITB
4011200EG	179431	258 mm	78 mm	17000N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

