

Collier de serrage pour charge lourde HD NI, Feu/gicleur



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Écrou inclus	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
HDN019HD	575001	Oui	Galvanisé à chaud	15 - 19 mm	10	M8, M10
HDN024	577002	Oui	Électro-galvanisé	20 - 24 mm	15	M8, M10
HDN024HD	575002	Oui	Galvanisé à chaud	20 - 24 mm	15	M8, M10

Référence catalogue	Référence article	Écrou inclus	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
HDN030	577003	Oui	Électro-galvanisé	25 - 30 mm	20	M8, M10
HDN030HD	575003	Oui	Galvanisé à chaud	25 - 30 mm	20	M8, M10
HDN035	577004	Oui	Électro-galvanisé	31 - 35 mm	25	M8, M10
HDN035HD	575004	Oui	Galvanisé à chaud	31 - 35 mm	25	M8, M10
HDN045	577006	Oui	Électro-galvanisé	40 - 45 mm	32	M8, M10
HDN045HD	575006	Oui	Galvanisé à chaud	40 - 45 mm	32	M8, M10
HDN053	577007	Oui	Électro-galvanisé	48 - 53 mm	40	M8, M10
HDN053HD	575007	Oui	Galvanisé à chaud	48 - 53 mm	40	M8, M10
HDN059	577008	Oui	Électro-galvanisé	54 - 59 mm		M8, M10
HDN059HD	575008	Oui	Galvanisé à chaud	54 - 59 mm		M8, M10
HDN065	577009	Oui	Électro-galvanisé	60 - 65 mm	50	M8, M10
HDN065HD	575009	Oui	Galvanisé à chaud	60 - 65 mm	50	M8, M10
HDN072	577010	Oui	Électro-galvanisé	61 - 72 mm		M8, M10
HDN081	577011	Oui	Électro-galvanisé	76 - 81 mm	65	M10, M12
HDN081HD	575011	Oui	Galvanisé à chaud	76 - 81 mm	65	M10, M12
HDN094	577013	Oui	Électro-galvanisé	88 - 94 mm	80	M10, M12
HDN094HD	575013	Oui	Galvanisé à chaud	88 - 94 mm	80	M10, M12
HDN102	577014	Oui	Électro-galvanisé	95 - 102 mm		M10, M12

Référence catalogue	Référence article	Écrou inclus	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
HDN108	577015	Oui	Électro-galvanisé	102 - 108 mm		M10, M12
HDN116	577016	Oui	Électro-galvanisé	110 - 116 mm	100	M10, M12
HDN116HD	575016	Oui	Galvanisé à chaud	110 - 116 mm	100	M10, M12
HDN129	577018	Oui	Électro-galvanisé	124 - 129 mm		M10, M12
HDN129HD	575018	Oui	Galvanisé à chaud	124 - 129 mm		M10, M12
HDN140	577019	Oui	Électro-galvanisé	133 - 140 mm		M10, M12
HDN146	577020	Oui	Électro-galvanisé	140 - 146 mm	125	M12, M16
HDN146HD	575020	Oui	Galvanisé à chaud	140 - 146 mm	125	M12, M16
HDN155	577021	Oui	Électro-galvanisé	149 - 155 mm		M12, M16
HDN165HD	575022	Oui	Galvanisé à chaud	159 - 165 mm		M12, M16
HDN173	577023	Oui	Électro-galvanisé	167 - 173 mm	150	M12, M16
HDN173HD	575023	Oui	Galvanisé à chaud	167 - 173 mm	150	M12, M16
HDN182	577024	Oui	Électro-galvanisé	176 - 182 mm		M12, M16
HDN205	577026	Oui	Électro-galvanisé	199 - 205 mm		M12, M16
HDN216	577027	Oui	Électro-galvanisé	207 - 216 mm		M12, M16
HDN226	577028	Oui	Électro-galvanisé	219 - 226 mm	200	M12, M16
HDN226HD	575028	Oui	Galvanisé à chaud	219 - 226 mm	200	M12, M16
HDN236	577029	Oui	Électro-galvanisé	227 - 236 mm		M16, M20

Référence catalogue	Référence article	Écrou inclus	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
HDN261	577031	Oui	Électro-galvanisé	251 - 261 mm		M16, M20
HDN273	577032	Oui	Électro-galvanisé	267 - 273 mm	250	M16, M20
HDN273HD	575032	Oui	Galvanisé à chaud	267 - 273 mm	250	M16, M20
HDN316	577068	Oui	Électro-galvanisé	305 - 316 mm		M16, M20

Table 2/3						
Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Diamètre de vis métrique (Sc)	Longueur de la vis (L)
HDN019HD	575001	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN024	577002	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN024HD	575002	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN030	577003	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN030HD	575003	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN035	577004	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN035HD	575004	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN045	577006	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN045HD	575006	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN053	577007	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN053HD	575007	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN059	577008	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Diamètre de vis métrique (Sc)	Longueur de la vis (L)
HDN059HD	575008	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN065	577009	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN065HD	575009	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDN072	577010	30 mm	2.5 mm	8 mm	M8	40mm
HDN081	577011	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN081HD	575011	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN094	577013	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN094HD	575013	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN102	577014	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN108	577015	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN116	577016	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN116HD	575016	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN129	577018	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN129HD	575018	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDN140	577019	40 mm	4 mm	8 mm	M8	40mm
HDN146	577020	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN146HD	575020	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN155	577021	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Diamètre de vis métrique (Sc)	Longueur de la vis (L)
HDN165HD	575022	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN173	577023	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN173HD	575023	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN182	577024	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN205	577026	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN216	577027	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN226	577028	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN226HD	575028	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDN236	577029	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN261	577031	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN273	577032	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN273HD	575032	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDN316	577068	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm

Table 3/3


Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
HDN019HD	575001	2000N	
HDN024	577002	2000N	ITB
HDN024HD	575002	2000N	

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
HDN030	577003	2000N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN030HD	575003	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN035	577004	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN035HD	575004	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN045	577006	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN045HD	575006	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN053	577007	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN053HD	575007	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN059	577008	2000N	VdS G4090030, ITB
HDN059HD	575008	2000N	VdS G4090030
HDN065	577009	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB
HDN065HD	575009	2000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN072	577010	3500N	VdS G4090030, ITB
HDN081	577011	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN081HD	575011	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN094	577013	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
HDN094HD	575013	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN102	577014	3500N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN108	577015	3500N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN116	577016	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN116HD	575016	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN129	577018	5000N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN129HD	575018	5000N	VdS G4090030
HDN140	577019	5000N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN146	577020	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN146HD	575020	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN155	577021	5000N	VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN165HD	575022	5000N	VdS G4090030
HDN173	577023	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
HDN173HD	575023	5000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030
HDN182	577024	8500N	ITB

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
HDN205	577026	8500N	ITB
HDN216	577027	8500N	ITB
HDN226	577028	8500N	ITB, VdS G4090030
HDN226HD	575028	8500N	VdS G4090030
HDN236	577029	10000N	ITB
HDN261	577031	10000N	ITB
HDN273	577032	10000N	VdS G4090030, ITB
HDN273HD	575032	10000N	VdS G4090030
HDN316	577068	10000N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

