


Dall'asta di messa a terra all'aletta o alla barra collettiva




Gli stampi in grafite nVent ERICO Cadweld sono progettati e realizzati per migliaia di tipi di connessioni e combinazioni di conduttori.

CERTIFICAZIONI



SCHEMI



CARATTERISTICHE

Forma una connessione permanente a bassa resistenza

Realizza un legame molecolare

Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore

Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna

Gli addetti all'installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld

Le connessioni possono essere ispezionate visivamente

Le famiglie di stampi LA e LE possono essere utilizzate con capicorda dritti o disassati

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Famiglia di stampi	Con asta di messa a terra	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo	Dimensioni aletta/barra di distribuzione
LAC18EK		LA (alla barra di messa a terra)	Legato in rame	3/4"	17.3 mm	1/4" x 3" e più largo
CSE14EG		CS	Acciaio	1/2"	12.83 mm	1/4" x 1/2"
CMC14EAJ		CM	Acciaio	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CMC14EAL		CM	Acciaio	1/2"	12.83 mm	4 mm x 40 mm
CMC14EAM		CM	Acciaio	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CMC14FAM		CM	Acciaio	1/2"	12.83 mm	5 mm x 50 mm
CNC14EAJ		CN	Acciaio	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CNC14EAM		CN	Acciaio	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CSE16EAJ		CS	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CSE16EAM		CS	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CMC16CAJ		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CMC16CAM		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	3 mm x 50 mm
CMC16EAJ		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CMC16EAL		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	4 mm x 40 mm
CMC16EH		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	1/4" x 2"
CMC16PAJ		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	6 mm x 25 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Famiglia di stampi	Con asta di messa a terra	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo	Dimensioni aletta/barra di distribuzione
CMC16PAL		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	6 mm x 40 mm
CMC16PAM		CM	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm
CNC16CAJ		CN	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CNC16CAK		CN	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	3 mm x 30 mm
CNC16EAM		CN	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CNC16FAL		CN	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	5 mm x 40 mm
CPC16BAH		CP	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	2 mm x 20 mm
CPC16CAJ		CP	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm e più larga
CPC16EAJ		CP	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm e più larga
CQR16CAH		CQ	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	3 mm x 20 mm
CRC16CE		CR	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	1/8" x 1"
CRC16EK		CR	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	1/4" x 3" e più largo
CRC16FAM		CR	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	5 mm x 50 mm e più larghi
CRC16PAM		CR	Legato in rame	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm e più largo
CMCP160CAJ		CM	Acciaio	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CRCP160CAJ		CR	Acciaio	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAJ		CM	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAL		CM	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Famiglia di stampi	Con asta di messa a terra	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo	Dimensioni aletta/barra di distribuzione
CNC18CAJ		CN	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CNC18CAK		CN	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	3 mm x 30 mm
CNC18CAL		CN	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18EAL		CN	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm
CPC18CAJ		CP	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm e più larga
CPC18EAJ		CP	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	4 mm x 25 mm e più larga
CRC18BAL		CR	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	2 mm x 40 mm e più largo
CRC18EAL		CR	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm e più larga
CRC18EH		CR	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	1/4" x 2" e più largo
CRD18EK		CR	Legato in rame	3/4"	17.32 mm	1/4" x 3" e più largo
CNCP180FAM		CN	Acciaio	18"	18 mm	5 mm x 50 mm
CQRP190CAJ		CQ	Acciaio	19"	19 mm	3 mm x 25 mm
CMCP200CAJ	238133	CM	Acciaio	20"	20 mm	3 mm x 25 mm
CNCP200CAK		CN	Acciaio	20"	20 mm	3 mm x 30 mm
CQFP200FAN		CQ	Acciaio	20"	20 mm	5 mm x 60 mm
CQRP200PAJ		CQ	Acciaio	20"	20 mm	6 mm x 25 mm
CMC22CAJ		CM	Legato in rame	1"	23.22 mm	3 mm x 25 mm
CMD22FAM		CM	Legato in rame	1"	23.22 mm	5 mm x 50 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
LAC18EK		
CSE14EG		
CMC14EAJ		
CMC14EAL		
CMC14EAM		
CMC14FAM		
CNC14EAJ		
CNC14EAM		
CSE16EAJ		
CSE16EAM		
CMC16CAJ		
CMC16CAM		
CMC16EAJ		
CMC16EAL		
CMC16EH		
CMC16PAJ		
CMC16PAL		
CMC16PAM		

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
CNC16CAJ		
CNC16CAK		
CNC16EAM		
CNC16FAL		
CPC16BAH		
CPC16CAJ		
CPC16EAJ		
CQR16CAH		
CRC16CE		
CRC16EK		
CRC16FAM		
CRC16PAM		
CMCP160CAJ		
CRCP160CAJ		
CMC18CAJ		
CMC18CAL		
CNC18CAJ		
CNC18CAK		

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
CNC18CAL		
CNC18EAL		
CPC18CAJ		
CPC18EAJ		
CRC18BAL		cUL, UL
CRC18EAL		
CRC18EH		
CRD18EK		
CNCP180FAM		
CQRP190CAJ		
CMCP200CAJ	238133	
CNCP200CAK		
CQFP200FAN		
CQRP200PAJ		
CMC22CAJ		
CMD22FAM		

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per applicazioni quali sala computer, galleria o altre aree con scarsa ventilazione, specificare uno stampo senza emissione di fumo nVent ERICO Cadweld Exolon. Aggiungere il prefisso XL al codice articolo dello stampo standard, quando si effettua l'ordine (ad esempio, TAC2Q2Q diventa XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also

designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Potrebbe essere richiesta una distanza tra i conduttori. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta dello stampo.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Famiglia stampi	
X	Chiave prezzi	
XX	Codice del picchetto di terra	
XX	Dimensioni capocorda/sbarra colletttrice	
L*	Crogiolo diviso	La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
M*	Solo stampo	
W*	Piastre d'usura	Riducono l'abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi

* Vuoto se nessuno

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE