


Conduttore nastro



CARATTERISTICHE

Impedenza inferiore rispetto al conduttore tondo caratterizzato dalle stesse dimensioni

Utilizzato per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)
FAT-253-50	710740	Alluminio	Nudo	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Rame	Nudo	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Rame	Stagnato	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Rame	Stagnato	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Rame	Nudo	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Rame	Stagnato	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Rame	Nudo	25 mm	3 mm	25m

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)
TCECT25250	197661	Rame	Stagnato	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Rame	Stagnato	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Rame	Stagnato	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Acciaio	Zincato a caldo	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Nudo	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	Nudo	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	Nudo	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Rame	Nudo	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Rame	Stagnato	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Rame	Nudo	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità	Conforme a.
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità	Conforme a.
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le lunghezze CTO sono disponibili a un prezzo aggiuntivo.

Il peso dell'unità è dato a metro (3,28").

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE