

Clip per conduttore universale, plastica



CARATTERISTICHE

Consente di fissare conduttori tondi o a bandella

Può essere fissato meccanicamente a una superficie o attaccato a basi adesive in plastica

Resistente ai raggi UV, progettato e testato per l'uso all'aperto

Le prestazioni del materiale di resistenza ai raggi UV soddisfano i requisiti dello standard UL® 746C

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura	Dimensioni del conduttore	Dimensioni nastro	Profondità (D)
PDCUC	711352	Polycarbonato	-20 to 120 °C	8 mm ² A trefoli, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico	Peso unitario
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quando si utilizza la base adesiva, le temperature di installazione raccomandate sono limitate alle seguenti: da 15 °C a 38 °C (da 59 °F a 100 °F).



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE