

# Morsetto universale per picchetto di terra, picchetto a conduttore, bronzo



La linea di morsetti a ghianda nVent ERICO Universal è un modo economico ed affidabile per collegare i picchetti di terra ai conduttori in tutto l'impianto di messa a terra e collegamento. Adatta sia per l'installazione fuori terra interrata: il morsetto serra i componenti insieme agli strumenti disponibili in ogni cantiere di lavoro.

Ora disponibile nella dimensione universale più comunemente richiesta: potete portare meno con voi sul lavoro e fare di più.

Quando scegliete il metodo di connessione preferito, assicuratevi di contattare il nostro team per qualsiasi domanda tecnica o esigenza ingegneristica.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Viene utilizzato con picchetti di terra ramati

Le parti certificate UL 467 sono adatte per essere interrate direttamente nella terreno o nel calcestruzzo

## SPECIFICHE


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale         | Diametro picchetto di terra, nominale | Diametro picchetto di terra, reale (Ø) | Dimensioni del conduttore                                                                 | Dimensioni tondino spiralato, Canada |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CP34              | 158175          | Bronzo al silicio | 1/2" - 3/4"                           | 12.5 - 17.3 mm                         | #10 Pieno - 1/0<br>A trefoli, 6 mm <sup>2</sup><br>Solid - 50 mm <sup>2</sup><br>Stranded | 10M                                  |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni<br>tondino<br>spiralato, unità<br>metriche | Dimensioni<br>tondino<br>spiralato, USA | Dimensione<br>chiave | È conforme a       | Coppia (TQ) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| CP34              | 158175          | 12 mm                                                 | #4                                      | 1/2"                 | IEC® EN<br>62561-1 | 16.9 N·m    |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE