

Moule pour métallisation d'alimentation uniquement



FONCTIONS

Moule de rechange conçu pour l'installation des cavaliers de métallisation à la tête du rail

La connexion s'effectue dans les limites de la plaque d'assemblage

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: C

Matériau: Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Orientation
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	50 mm ² Torsadé	9.27mm	Gauche
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	50 mm ² Torsadé	9.27mm	Droite
PBCS6CWPRHM		Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/0 composite	14.53mm	Droite
PBCS6CWPLHM		Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/0 composite	14.53mm	Gauche
PBC2WRHM		Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	Droite

Référence catalogue	Référence article	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Orientation
PBC2WLHM		Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	Gauche

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE