


Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-500



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio

L'accessibilità dei perni e dei tunnel permette un collegamento facile di nVent ERIFLEX Flexibar e altri connettori

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Connessione di rilevamento e misurazione della tensione

Copertura trasparente regolabile

Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro

Conforme a RoHS

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Codice a catalogo	SBLT-500
-------------------	----------

Numero articolo	561144
Materiale	Copper Termoplastica
Fine	Stagnato
Corrente nominale massima, IEC	750A
Corrente nominale massima, UL/CSA	500A
Corrente di resistenza a breve termine (ICW) 1 sec.	28.8kA
Corrente di cortocircuito di picco (IPK)	52kA
Corrente nominale di cortocircuito (SCCR)	100kA
Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	1000 1500
Tensione di esercizio massima, UL (Vin)	1000
Numero di collegamenti prigionieri	1
Larghezza conduttore di collegamento prigioniero	50 mm IEC® 20 – 40 mm UL®
Collegamento a vite dimensioni del filo intrecciato compatto	95 – 400 mm ²
Dimensione del filo di collegamento a vite	#6 - 700 kcmil
Numero di connessioni tunnel	2
Collegamento a tunnel dimensioni del filo intrecciato compatto	(2) 16 – 120 mm ²
Dimensione filo di collegamento tunnel - ghiera	(2) 16 – 120 mm ²
Dimensione filo di collegamento tunnel	(2) #6 – 250 kcmil
Profondità (D)	66mm
Altezza (H)	205.7 mm
Larghezza (W)	85.1 mm
A.	108 mm
Peso unità	0.61 kg
Dettagli della certificazione	UL® 1059
Grado di infiammabilità	UL® 94V-1
Conforme a.	IEC® 60947-7-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


I collegamento dei terminali di alimentazione sono intercambiabili e possono essere usati come connessioni sul lato linea o sul lato di carico.

Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C

Temperatura ambiente (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficiente di declassamento (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47

*ambiente intorno ai blocchi terminali all'interno della recinzione

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE