

# Adattatore crossboard sottile, WOCB



Adattatore CrossBoard con portafusibili da 16 A. Facilita il montaggio dei relè di misurazione e di montaggio.

### STANDARD INDUSTRIALI

UL

IEC

## **CARATTERISTICHE**

Descrizione: Adattatore a 3 poli, da 16 A. Una guida di montaggio fissa, con portafusibili  $10 \times 38$  / Classe CC. Con cavi da  $2.5 \text{ mm}^2$ .

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 16 A.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 2.6 W.

Dimensioni:  $22.5 \times 160 \times 85$  mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, UL.

## **SPECIFICHE**

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
36009	22.5mm	160mm	85mm	Plastica	Opaca liscia	Grigio chiaro

## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY HOFFMAN TRACHTE ERICO ILSCO SCHROFF**