


Modulo di collegamento Crossboard, WOCB



Modulo di collegamento sicuro e pratico per la piattaforma CrossBoard.

STANDARD INDUSTRIALI

UL

IEC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Modulo di collegamento 16 mm², a 3 poli con morsetti con serraggio a molla da 1.5 - 16 mm². Tappo di copertura incluso.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 63 A.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 2.9 W.

Dimensioni: 22.5 × 160 × 115 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: IEC, UL.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
01592	22.5mm	160mm	115mm	Plastica	Opaca liscia	Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE