

Scatola di distribuzione alimentazione, PWB



Questa cassetta isola gli interruttori da altri componenti in modo da evitare interferenze negative. Montabile su profili da 19" esattamente dove richiesto.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per interruttori, commutatori e prese installate nei rack. Aperture per contenere fino a 22 moduli (18 mm). Guida DIN regolabile in profondità ad intervalli di 15 mm. Il box è dotato di 2 guide di messa a terra 10 x 8 mm. La lunghezza è 120 mm con attacco 15x M5. Sezione ingresso cavi nella parte posteriore 400 x 35 mm con spazzola.

Materiale: Piastra in acciaio da 1.5 mm

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale	Fine
PWB03	133mm	482mm	152mm	3U	Acciaio dolce	Verniciato a polvere

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE