

Varistar CP| Bâti Sismique



Bâti soudé en acier, spécialement conçu pour protéger l'équipement dans des zones d'activité sismique et satisfaire les exigences zone Bellcore 4.

FONCTIONS

Acier, 1,5 mm, zingué, finition : poudré

Résistance sismique selon zone Bellcore 4

Bâti soudé anti-sismique avec supports de renfort, RAL 7021

Charge dynamique admissible 250 kg pour IEC 61587-2

SPÉCIFICATIONS

Charge dynamique:	250kg
Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Cadre baie/bâti
Matériau du bâti:	Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Tolérance aux chocs et aux vibrations
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Tolérance aux chocs et aux vibrations
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Référence catalogue	Fréquence	Couleur	Code couleur	Conformité	Finition	Matériau
---------------------	-----------	---------	--------------	------------	----------	----------

20630-358	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-359	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-360	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-361	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-362	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-363	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-364	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-365	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-366	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-367	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-370	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-371	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-374	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-375	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-376	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-377	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-368	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-369	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
20630-372	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier

20630-373	50 Hz	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	Revêtement poudré	Acier
-----------	-------	------------	----------	-----------------------------	----------------------	-------

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-358	Sismique	Varistar CP	No
20630-359	Sismique	Varistar CP	No
20630-360	Sismique	Varistar CP	No
20630-361	Sismique	Varistar CP	No
20630-362	Sismique	Varistar CP	No
20630-363	Sismique	Varistar CP	No
20630-364	Sismique	Varistar CP	No
20630-365	Sismique	Varistar CP	No
20630-366	Sismique	Varistar CP	No
20630-367	Sismique	Varistar CP	No
20630-370	Sismique	Varistar CP	No
20630-371	Sismique	Varistar CP	No
20630-374	Sismique	Varistar CP	No
20630-375	Sismique	Varistar CP	No
20630-376	Sismique	Varistar CP	No
20630-377	Sismique	Varistar CP	No
20630-368	Sismique	Varistar CP	No

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-369	Sismique	Varistar CP	No
20630-372	Sismique	Varistar CP	No
20630-373	Sismique	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les pièces jointes et les composants séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE