

Ancoraggio di espansione bullone



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti

Per calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Utilizzo approvato per categoria sismica C1 & C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori)

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione filettatura (TS)	Lunghezza (L)	Profondità incasso
SABM8010	400408	Acciaio	Elettro galvanizzato	M8	75mm	55 mm
SABM8050	400409	Acciaio	Elettro galvanizzato	M8	115mm	55 mm
SABM8050S6	401151	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		M8	115mm	55 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione filettatura (TS)	Lunghezza (L)	Profondità incasso
SABM10010	400410	Acciaio	Elettro galvanizzato	M10	90mm	68 mm
SABM10010S6	401152	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		M10	90mm	68 mm
SABM10050	400411	Acciaio	Elettro galvanizzato	M10	135mm	68 mm
SABM10050S6	401153	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		M10	135mm	68 mm
SABM12015	402170	Acciaio	Elettro galvanizzato	M12	110mm	80 mm
SABM12050	401158	Acciaio	Elettro galvanizzato	M12	150mm	80 mm
SABM16025	402171	Acciaio	Elettro galvanizzato	M16	145mm	97 mm
SABM20030	402446	Acciaio	Elettro galvanizzato	M20	167mm	114 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Diametro della punta di perforazione
SABM8010	400408	9 mm	8mm
SABM8050	400409	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	49 mm	8mm
SABM10010	400410	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	10 mm	10mm
SABM10050	400411	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	55 mm	10mm
SABM12015	402170	14 mm	12mm

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Diametro della punta di perforazione
SABM12050	401158	54 mm	12mm
SABM16025	402171	28 mm	16mm
SABM20030	402446	32 mm	20mm

Carico assiale caratteristico secondo ETA-12/0397		
Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

