


CABS Busbar Support Kit

Power Utilities



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente nominale tipica dell'applicazione	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Temperatura di esercizio	Barre collettrici per fase	Larghezza barra colletttrice
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore barra colletttrice	Larghezza (W)	A.	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE